

LAPP introduserer

EN NY GENERASJON SENSORKABELSETT

NYHET!
KOMMER





LAPP utvider sine interne produksjonskapasitet og kan stolt presentere **en betydelig utvidet portefølje av sensorkabelsett** – nå mer enn dobbelt så stort utvalg som tidligere.

Større utvalg

- M5, M8, M12 opp til M16
- PVC- og PUR-kabler
- Skjermet og uskjermet
- **Rette og vinklede** kontaktversjoner
- Et bredt utvalg av **kontaktkodings-typer**, inkludert A, B, C, D, X, K, L, S, T og Y

Forbedret design

- Opptil IP69K-beskyttelse (M8/M12)
- En **robust konstruksjon** som er ideell for krevende miljøer
- **Fargekodete hus** for enkel identifisering – tilgjengelig på forespørsel

Spesialindustrier

- Næringsmiddelindustrien
- Jernbane
- Maritim sektor

Med forbedret motstand mot **temperatur, kjemikalier, vibrasjoner og sjøvann**, avhengig av bruksområde

Sertifisert for global bruk



De nye kabelsettene er CE-merket, og de mest brukte versjonene er også UL-godkjent – noe som muliggjør sømløs eksport og bruk i det amerikanske markedet

FJERNSTYRT I/O-ENHET




Artnr. 381166718

UNITRONIC® ACCESS SP08 IOL

For inngangs- og utgangssignaler, samt IO-Link-signaler
Grensesnitt: 8xM12. Brukes sammen med UNITRONIC® SENSOR
M12-kabler og ETHERLINE® M12-patchkabler.

PATCHKABLER M/ STØPTE KONTAKTER



Artnr. 7433508979

EPIC® ClickConnect M12A

Push & pull-låsing, A-kodet, PVC, 1x5 M12. Universal kabel for data- og signaloverføring. For sensor og aktoatorer på feltnivå.



Artnr. 7433508079

EPIC® ClickConnect M12D

Push & pull-låsing, D-kodet, PUR. For Profinet type B, Ethercat eller EtherNET/IP. Olje- og kjemikaliebestandig. Høy mekanisk bestandighet. IP 67 og IP 68.

NY GENERASJON SENSOR/AKTUATOR KABELSETT



Artnr. 7433502832

EPIC® M12A

Hun til hun, rett støpt kabel, A-kodet, PVC. Universal kabel for data- og signaloverføring for givere og aktoatorer på feltnivå. Egnert for høyfleksible applikasjoner. Bestandig mot syrer og baser. IP 67 og IP 68.



Artnr. 7433502760

EPIC® M12A

Han til han, rett støpt kabel, A-kodet, PVC. Universal kabel for data- og signaloverføring for givere og aktoatorer på feltnivå. Egnert for høyfleksible applikasjoner. Bestandig mot syrer og baser. IP 67 og IP 68.



Artnr. 7433502527

EPIC® M12A

Han til hun, rett til vinklet støpt kabel, A-kodet, PVC. Universal kabel for data- og signaloverføring for givere og aktoatorer på feltnivå. Egnert for høyfleksible applikasjoner. Bestandig mot syrer og baser. IP 67 og IP 68.



Artnr. 7433502499

EPIC® M12A

Han til hun, rett støpt kabel, A-kodet, PUR. Universal kabel for data- og signaloverføring for givere og aktoatorer på feltnivå. Egnert for høyfleksible applikasjoner. Bestandig mot mineraloljebaserte smøremidler og kjemikalier.

SENSOR/AKTUATOR KABEL



Artnr. 7433500493

EPIC® SENSOR FD M8A

Støpt kabel, rett, hun, åpen ende, A-kodet, PUR. Universal kabel for data- og signaloverføring for givere og aktoatorer på feltnivå. Egnert for høyfleksible applikasjoner. Bestandig mot mineraloljebaserte smøremidler og kjemikalier.



Artnr. 7433500451

EPIC® SENSOR FD M8A

Støpt kabel, rett, han, åpen ende, A-kodet, PVC. Universal kabel for data- og signaloverføring for givere og aktoatorer på feltnivå. Egnert for høyfleksible applikasjoner. Bestandig mot syrer og baser. IP 67 og IP 68.



Artnr. 7433501024

EPIC® M12A

Støpt kabel, rett, han, åpen ende, A-kodet, PUR. Universal kabel for data- og signaloverføring for givere og aktoatorer på feltnivå. Egnert for høyfleksible applikasjoner. Bestandig mot mineraloljebaserte smøremidler og kjemikalier.



Artnr. 7433501076 / 7433501080 / 7433501088

EPIC® M12A

Støpt kabel, rett, hun, åpen ende, A-kodet, PUR. Universal kabel for data- og signaloverføring for givere og aktoatorer på feltnivå. Egnert for høyfleksible applikasjoner. Bestandig mot mineraloljebaserte smøremidler og kjemikalier.



ÖLFLEX®
Kraft- og kontrollkabler



UNITRONIC®
Data- og signalkabler



ETHERLINE®
Industrielle Ethernet kabler



HITRONIC®
Fiberkabler



EPIC®
Industrikontakter



SKINTOP®
Nipler



SILVYN®
Kabelbeskyttelse



FLEXIMARK®
Merkesystem

Følg oss på:



Våre salgs- og leveringsbetingelser
finner du på <https://no.lappgroup.com/leveringsbetingelser.html>

Finn din lokale LAPP-representant på
www.lapp.no/kontakt-lapp-norway

