


TXXP-DIL 0,6/1kV

Dobbeltisolert aluminiumskabel uten skjerm og uten felles ytterkappe

Tilsvarende type kabel som INFRAline DIL

**Dobbeltisolert og metermerket kraftkabel i aluminium for utendørs bruk. Velegnet for veilys og distribusjon.**

Kabelen kan legges i kabelkanaler, rør eller direkte i bakken uten beskyttelse og er også egnet for installasjon i kabelgrøfter. Ytterkappe med UV-bestandige egenskaper og god vannbeskyttelse. Kabelen har XLPE indre isolasjon og en ytterkappe av PVC rundt hver leder.

Viktig at kabelen endeforsegles (med smokk/endelette, ikke tape) umiddelbart etter kapping for å hindre vanninntrengning via enden.

KONSTRUKSJON	
Leder	Flertrådet rund aluminiumsleder, klasse 2 AR iht. IEC 60228 klasse 2
Lederisolasjon	Tverrbundet polyethylene - XLPE, tykkelse iht. IEC 60502-1, sort
Individuell ytterkappe	PVC, UV-bestendig, tykkelse iht. IEC 60502-1
Individuell farge på kappe	Blå, brun, sort, grå, gul/grønn
TEKNISKE DATA	
Temperaturområde	Bevegelig installasjon: -10°C til + 70°C Fast installasjon: -50°C til + 70°C
Maks ledertemperatur	+ 90°C
Nominell spenning	0,6/1kV
Maks kortslutningstemperatur	+ 250°C
Minste bøyeradius, bevegelig installasjon	7 x ytterdiameter
UV-bestendig	Ja
Vannbeskyttelse	Ja
Kuldebestandig	HD 603-3J
CPR klassifisering	Eca
Kabelmerking	«1 m ... ICEL A2XY 0,6/1 kV mm ² ECOGAMMA - TXXP-DIL @@gg.mm.aa Made in Italy Eca».
STANDARDS	
Standarder	CEI EN / IEC 60228, IEC 60332-1, IEC 60502-1:2021 (der det er aktuelt), HD 603-3J, CEI EN 50575:2014+A1:2016
EUROPEISKE DIREKTIVER	
RoHS	2011/65/UE (RoHS), 2015/863 UE
REACH	1907/2006
LVD	Direktiv 2014/35/UE
Så sant ikke annet er spesifisert er alle produktverdier nominelle	

Elnr.	Art.nr	Type	Leder- motstand	Ytterdiameter mm	Vekt kg/km
1069990	3811000140	TXXP-DIL 0,6/1kV 5G25 mm ²	1,2 Ω/km	32,5*	770
1069991	3811000141	TXXP-DIL 0,6/1kV 5G50 mm ²	0,641 Ω/km	37,75 *	1133

* Ytterdiameterverdiene kan variere med +/- 10%