



Våre
mest populære
styrekabler

ÖLFLEX® CLASSIC 110

VDE godkjent styre- og kontrollkabel

Velegnet for maskiner, motorer og utstyr i tørre, fuktige og våte rom. God kjemikalie- og oljebestandighet. Lav vekt. Svært gode legge- og installasjonsegenskaper. Liten bøyeradius. ECOLAB og VDE godkjent 7030. Egnet for fleksibelt bruk, helt ned til -15°C. Flammehemmende. Isolasjon og ytterkappe i PVC. Driftsspenning 300/500V. Testspenning 4kV. CPR klassifisert Eca. www.lapp.no

Bruksområde

Styre- og tilkoblingskabel for:

- Styresystemer i maskinverktøy
- Anleggsteknikk og styreskap
- Industrimaskiner
- Transportbåndsystem
- Produksjons- og samleband
- Måle-, kontroll- og databehandlingssystemer

Elnr.	Artikkelnummer	Tverrsnitt mm ²	Ytter diameter mm	Kobberindeks (kg/km)	Vekt (kg/km)
ÖLFLEX® CLASSIC 110					
1090400	1119752	2 X 0.5	4.8	9.6	35
1090401	1119003	3 G 0.5	5.1	14.4	42
1090621	1119753	3 X 0.5	5.1	14.4	42
1090402	1119004	4 G 0.5	5.7	19.2	54
1085805	1119754	4 X 0.5	5.7	19.2	54
1090403	1119005	5 G 0.5	6.2	24	63
1085806	1119755	5 X 0.5	6.2	24	63
1090404	1119007	7 G 0.5	6.7	33.6	81
1085807	1119757	7 X 0.5	6.7	33.6	81
1090405	1119010	10 G 0.5	8.6	48	116
1090406	1119012	12 G 0.5	8.9	58	131
1090407	1119014	14 G 0.5	9.5	67	153
1090408	1119018	18 G 0.5	10.5	86.4	188
1090409	1119021	21 G 0.5	11.7	101	221
1090410	1119025	25 G 0.5	12.4	120	261
1090411	1119030	30 G 0.5	13.3	144	304
1085899	1119035	35 G 0.5	14.5	168	356
1090412	1119040	40 G 0.5	15.4	192	400
1090413	1119052	52 G 0.5	17.3	250	517
1085808	1119061	61 G 0.5	18.5	293	603
	1119065	65 G 0.5	19.6	312	644
	1119080	80 G 0.5	21.1	384	780
	1119100	100 G 0.5	23.6	480	975
1090415	1119802	2 X 0.75	5.4	14.4	45
1090416	1119103	3 G 0.75	5.7	21.6	55
1090622	1119803	3 X 0.75	5.7	21.6	55
1090417	1119104	4 G 0.75	6.2	28.8	66
1090620	1119804	4 X 0.75	6.2	28.8	66
1090418	1119105	5 G 0.75	6.7	36	79
1090623	1119805	5 X 0.75	6.7	36	79
1090419	1119107	7 G 0.75	7.3	50	101
1085809	1119807	7 X 0.75	7.3	50	101
1090420	1119109	9 G 0.75	9.4	65	137
1090421	1119110	10 G 0.75	9.6	72	150
1090422	1119112	12 G 0.75	9.9	86	171
1085810	1119812	12 X 0.75	9.9	86	171
1090423	1119115	15 G 0.75	10.9	108	209
1025129	1119117	15 X 0.75	10.9	108	209
1090424	1119116	16 G 0.75	11.1	115.2	220
1090425	1119118	18 G 0.75	11.7	130	244
1090426	1119121	21 G 0.75	13	151	286
1090427	1119125	25 G 0.75	13.8	180	337
1085811	1119126	26 G 0.75	14.2	187.2	350
1090428	1119134	34 G 0.75	15.9	245	448
1090429	1119141	41 G 0.75	17.4	296	538
1025130	1119150	50 G 0.75	19.2	360	648
1025131	1119151	51 G 0.75	19.2	367	646
1025132	1119161	61 G 0.75	20.5	439	779
1025133	1119165	65 G 0.75	21.8	468	832
1025134	1119180	80 G 0.75	23.6	576	1019
	1119200	100 G 0.75	26.4	718	1271
1090430	1119852	2 X 1.0	5.7	19.2	53
1090431	1119203	3 G 1.0	6	28.8	65
1090624	1119853	3 X 1.0	6	28.8	65
1090432	1119204	4 G 1.0	6.5	38.4	79
1090625	1119854	4 X 1.0	6.5	38.4	79
1090433	1119205	5 G 1.0	7.1	48	94
1085812	1119855	5 X 1.0	7.1	48	94
1090434	1119206	6 G 1.0	8	58	113
1090435	1119207	7 G 1.0	8	67	126
	1119857	7 X 1.0	8	67	126
1090436	1119208	8 G 1.0	9.5	77	149
1090437	1119209	9 G 1.0	10	86	164
	1119210	10 G 1.0	10.2	96	180
1090438	1119212	12 G 1.0	10.5	115	205
1085813	1119862	12 X 1.0	10.5	115	205
1090439	1119214	14 G 1.0	11.2	134	238
1090440	1119216	16 G 1.0	11.8	153.6	266
1090441	1119218	18 G 1.0	12.7	173	320
	1119868	18 X 1.0	12.7	173	320
1090442	1119220	20 G 1.0	13.4	192	330
	1119870	20 X 1.0	13.4	192	330
1090443	1119225	25 G 1.0	14.7	240	408
1090444	1119226	26 G 1.0	15.1	249	424
1090445	1119234	34 G 1.0	17.1	326	551
1090446	1119236	36 G 1.0	17.4	346	578
1090448	1119241	41 G 1.0	18.8	394	661
1090449	1119250	50 G 1.0	20.6	480	797
1090450	1119256	56 G 1.0	21.4	538	888
1090451	1119261	61 G 1.0	22.1	586	958
1090452	1119265	65 G 1.0	23.6	624	1033
1090453	1119280	80 G 1.0	25.3	768	1251
1090454	1119300	100 G 1.0	28.3	960	1560

Elnr.	Artikkelnummer	Tverrsnitt mm ²	Ytter diameter mm	Kobberindeks (kg/km)	Vekt (kg/km)
ÖLFLEX® CLASSIC 110					
1090460	1119902	2 X 1.5	6.3	29	68
1090461	1119303	3 G 1.5	6.7	43	84
1090626	1119903	3 X 1.5	6.7	43	84
1090462	1119304	4 G 1.5	7.2	58	104
1085814	1119904	4 X 1.5	7.2	58	104
1090463	1119305	5 G 1.5	8.1	72	128
1085815	1119905	5 X 1.5	8.1	72	128
	1119306	6 G 1.5	8.4	86.4	157
1090464	1119307	7 G 1.5	8.9	101	166
1085816	1119907	7 X 1.5	8.9	101	166
1090465	1119308	8 G 1.5	10.6	115	210
	1119313	8 X 1.5	10.6	116	210
1090466	1119309	9 G 1.5	11.4	130	221
	1119310	10 G 1.5	11.6	143	243
1090467	1119311	11 G 1.5	11.6	158	258
1090468	1119312	12 G 1.5	12	173	279
	1119912	12 X 1.5	12	173	279
1090469	1119314	14 G 1.5	12.7	202	323
1090470	1119316	16 G 1.5	13.4	230.4	361
1090471	1119318	18 G 1.5	14.4	259	407
1090472	1119321	21 G 1.5	15.7	302	469
1090473	1119325	25 G 1.5	16.9	360	560
	1119326	26 G 1.5	17.3	374.4	582
	1119332	32 G 1.5	18.7	461	704
1086056	1119334	34 G 1.5	19.4	490	746
	1119341	41 G 1.5	21.3	591	895
	1119350	50 G 1.5	23.5	720	1089
	1119361	61 G 1.5	25.2	878	1309
	1119365	65 G 1.5	26.7	936	1398
1090476	1119952	2 X 2.5	7.5	48	101
1090477	1119403	3 G 2.5	8.1	72	132
1090478	1119404	4 G 2.5	8.9	96	163
1090479	1119405	5 G 2.5	10	120	200
1090480	1119407	7 G 2.5	11.1	168	267
1090481	1119412	12 G 2.5	14.8	288	445
	1119414	14 G 2.5	15.8	336	515
1085817	1119418	18 G 2.5	17.8	432	648
	1119425	25 G 2.5	20.8	600	890
	1119434	34 G 2.5	24.4	816	1208
	1119450	50 G 2.5	29.4	1200	1754
1085818	1119503	3 G 4.0	9.9	115	201
1090482	1119504	4 G 4.0	10.8	154	249
1090483	1119505	5 G 4.0	12.1	192	294
1086057	1119507	7 G 4.0	13.4	269	407
	1119511	11 G 4.0	17.6	422	634
	1119512	12 G 4.0	18.1	461	660
1085819	1119603	3 G 6.0	11.7	172.8	289
1090484	1119604	4 G 6.0	13	230	365
1085820	1119605	5 G 6.0	14.5	288	447
1085821	1119607	7 G 6.0	16	403	600
1085822	1119613	3 G 10.0	14.6	288	466
1085823	1119614	4 G 10.0	16.2	384	590
	1119615	5 G 10.0	18.1	480	722
1085824	1119617	7 G 10.0	20	672	968
1085825	1119624	4 G 16.0	18.8	614	1087
1085826	1119625	5 G 16.0	21.2	768	1370
1086058	1119627	7 G 16.0	23.4	1075	1779
	1119634	4 G 25.0	23.5	960	1582
	1119635	5 G 25.0	26.4	1200	1998
	1119636	7 G 25.0	29.1	1680	2825
1085827	1119644	4 G 35.0	26.4	1344	2106
1086059	1119645	5 G 35.0	29.6	1680	2635



Våre
mest populære
styre kabler

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

VDE godkjent styre- og kontrollkabel

Skjermet styre- og tilkoblingskabel for maskiner motorer og utstyr samt kabling i styreskap. Høy grad av skjerming for å være EMC-kompatibel. God bestandighet mot syrer og alkalier. Lav overføringsimpedanse, maks 250 Ω /km, V/30Mhz. VDE-godkjent 7030. Flammehemmende. Isolasjon, fyllkappe og ytterkappe i PVC. Transparent ytterkappe. Driftsspenning 300/500V. Testspenning 4kV. CPR klassifisert Eca.

www.lapp.no

Bruksområde

Styre- og tilkoblingskabel for:

- Kontrollsystemer i maskinverktøy
- Anleggsteknikk og styreskap
- Industrimaskiner
- Varme og klimaanlegg
- Transportbåndsystem
- Produksjons- og samleband
- Måle-, kontroll- og databehandlingssystemer

Elnr.	Artikkelnummer	Tverrsnitt mm ²	Ytter diameter mm	Kobberindeks (kg/km)	Vekt (kg/km)
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY					
1085828	1135752	2 X 0.5	7.0	41	75
1090606	1135003	3 G 0.5	7.3	45.5	83
1085829	1135753	3 X 0.5	7.3	45.5	83
1085830	1135004	4 G 0.5	7.9	55	99
1085831	1135754	4 X 0.5	7.9	55	99
1090607	1135005	5 G 0.5	8.4	66	112
	1135755	5 X 0.5	8.4	66	112
1085832	1135007	7 G 0.5	8.9	80.5	132
	1135757	7 X 0.5	8.9	80.5	132
1090608	1135012	12 G 0.5	11.3	138.5	202
1085833	1135762	12 X 0.5	11.3	138.5	202
1085834	1135018	18 G 0.5	13.3	156.4	289
1085835	1135025	25 G 0.5	15.2	250	378
1085836	1135030	30 G 0.5	16.1	297	429
	1135040	40 G 0.5	18.2	343	542
1090609	1135802	2 X 0.75	7.4	46	86
1090610	1135103	3 G 0.75	7.9	57.9	100
1085837	1135803	3 X 0.75	7.9	57.9	100
1090611	1135104	4 G 0.75	8.4	64	115
1090619	1135804	4 X 0.75	8.4	64	115
1090612	1135105	5 G 0.75	8.9	77.4	130
1025135	1135805	5 X 0.75	8.9	77.4	130
1090613	1135107	7 G 0.75	9.7	102	161
1085838	1135807	7 X 0.75	9.7	102	161
1090614	1135112	12 G 0.75	12.3	177	247
1085839	1135812	12 X 0.75	12.3	177	247
1090615	1135118	18 G 0.75	14.5	243	356
1025136	1135818	18 X 0.75	14.5	243	356
1090616	1135125	25 G 0.75	16.6	307.3	465
1090617	1135134	34 G 0.75	18.9	323.2	601
	1135840	40 X 0.75	20.5	369.4	734
1090618	1135141	41 G 0.75	20.6	488	728
1085840	1135852	2 X 1	7.9	56	98
1135203	1135203	3 G 1	8.2	65.3	111
	1135853	3 X 1	8.2	65.3	111
1090651	1135204	4 G 1	8.7	78.1	130
	1135607	7 G 6	18.8	530	950
	1135702	2 X 10	16.4	256	492
	1135615	3 G 10	17.4	362.4	507
1090687	1135614	4 G 10	19.0	518	735
1086024	1135616	5 G 10	21.3	595	847
	1135617	7 G 10	23.2	796	1,039
	1135622	2 X 16	18.6	390	698

Elnr.	Artikkelnummer	Tverrsnitt mm ²	Ytter diameter mm	Kobberindeks (kg/km)	Vekt (kg/km)
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY					
1085841	1135854	4 X 1	8.7	78.1	130
1090652	1135205	5 G 1	9.5	89.4	153
1090653	1135207	7 G 1	10.2	113.3	185
1090654	1135212	12 G 1	13.3	188.1	307
	1135216	16 G 1	14.6	216	390
1090655	1135218	18 G 1	15.5	286	418
1090656	1135225	25 G 1	17.5	388.5	544
1090657	1135234	34 G 1	20.3	505	738
1090658	1135241	41 G 1	22.0	578	864
1090659	1135250	50 G 1	23.8	688	1,011
1090660	1135902	2 X 1.5	8.5	65	117
1090670	1135303	3 G 1.5	8.9	83	136
	1135903	3 X 1.5	8.9	83	136
1090671	1135304	4 G 1.5	9.6	100	163
1090672	1135904	4 X 1.5	9.6	100	163
1090673	1135305	5 G 1.5	10.3	125	188
	1135905	5 X 1.5	10.3	125	188
1090675	1135307	7 G 1.5	11.3	149	237
1085842	1135907	7 X 1.5	11.3	149	237
1090676	1135312	12 G 1.5	14.8	280	393
1090677	1135318	18 G 1.5	17.2	389	538
1090678	1135325	25 G 1.5	20.1	535	745
1090679	1135334	34 G 1.5	22.8	702	964
	1135341	41 G 1.5	24.7	844.6	1,123
	1135350	50 G 1.5	27.1	1,006	1,372
	1135402	2 X 2.5	9.9	112	165
1090680	1135403	3 G 2.5	10.3	146	192
1090681	1135404	4 G 2.5	11.3	167	233
1090682	1135405	5 G 2.5	12.6	200	283
1090683	1135407	7 G 2.5	13.9	288	371
1090684	1135412	12 G 2.5	17.6	477.3	585
	1135502	2 X 4	11.4	120	247
1090685	1135504	4 G 4	13.4	237	347
1085843	1135505	5 G 4	14.7	280	413
	1135602	2 X 6	13.6	180	353
1090686	1135604	4 G 6	15.8	318	485
1086023	1135605	5 G 6	17.3	441	702
1090688	1135624	4 G 16	22.2	804	1 395
	1135623	5 G 16	24.4	935	1 440
	1135626	4 G 25	26.9	1,161	1 730
	1135627	5 G 25	30.0	1,400	2 090
	1135625	4 G 35	30.2	1,543	2 210
	1135628	5 G 35	33.2	1,901	2 710