

HALOGENFRIE KABLER OG TILBEHØR

- et tryggere valg



INNHold

Kraft- og kontrollkabler	4	Fleksible rillerør	38
Enledere	19	Tilbehør rillerør	39
Alarmkabler	24	Plastrør og slangetilkobling	40
Servokabler	26	Beskyttelsesrør i stål	41
Instrumenteringskabler	27	Beskyttelsesslanger	42
Fiberkabler	28	Beskyttelsesslanger og tilbehør	43
Ethernet- og tilkoblingskabler	29		
Nipler	30		
Kontramuttere	32		
Kabelgjennomføringer	34		
Industriell merking	36		

Scann QR-koden for å
se alle våre produkter
i online-katalogen



SYMBOLFORKLARING



Produktkarbonfotavtrykk



Tåler permanent
nedsenking i vann



Egnet for kabelkjede



Torsjonsbestandig



Egnet for utendørs bruk



Varmebestandig



Syrebestandig



Korrosjonsbestandig



Kuldebestandig



Kjemikaliebestandig



Oljebestandig



UV-bestendig



Flammehemmende



Forstyrrende signaler



Halogenfri


HVA GJØR HALOGENFRIE KABLER SÅ VIKTIGE?

Ved brann vil halogener sammen med vann danne giftige og korrosive gasser. Disse kan forårsake store skader og føre til død ved kvelning. Personer som overlever brannen kan også få varige helseskader. I tillegg kan skade på bygg og utstyr etter brann være mye mer omfattende om kablene inneholder halogener.

Dette skjer i svært mindre grad med halogenfrie kabler. Om halogenfrie kabler varmes kraftig eller brenner, danner de betydelig færre skadelige gasser og mindre røyk.

For å ivareta brannsikkerheten bør kabler være produsert i materialer som er flammehemmende, selvslukkende og har lav røykutvikling. Hos LAPP tilbyr vi kabler som oppfyller disse kravene.

Denne brosjyren viser **kun et utvalg av vårt sortiment og tverrsnitt** med korrekt CPR-klassifisering for bruk i bygg, men omfatter ikke hele produktutvalget vårt. Ta kontakt med oss for mer informasjon om mulighetene og vårt komplette sortiment.



ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 450/750 V



Halogenfri og flammehemmende kraft- og styrekabel som er oljebestandig, UV-bestendig og torsjonsbestandig. Fleksibel kabel for fast installasjon samt universal kabling av maskiner og anlegg ved middels mekanisk belastning. HFFR-ytterkappen er svært motstandsdyktig mot syrer og baser. Kabelen har fargekodede ledere. Kablene kan brukes permanent utendørs, så lenge de brukes innenfor det angitte temperaturområdet. Bruksområder: Offentlige bygninger, flyplasser, jernbanestasjoner, anleggsteknikk, industrimaskiner, varme- og klimaanlegg. Anbefales i områder hvor det er fare for liv og helse eller utstyr i tilfelle brann. Kabeldesignet er også egnet for torsjonsapplikasjoner i vindturbiner.


[Se online-katalog](#)

Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km	CPR-klassifisering
0014150	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 2X1,5	7,6	90	Cca-s2,d2,a1
0014151	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3G1,5	8,3	113	Cca-s2,d2,a1
0014152	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G1,5	9,0	139	Cca-s2,d2,a1
0014153	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G1,5	10,1	175	Cca-s2,d2,a1
0014156	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 2X2,5	9,0	132	Cca-s2,d2,a1
0014157	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3G2,5	9,7	166	Cca-s2,d2,a1
0014158	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G2,5	10,8	206	Cca-s2,d2,a1

Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km	CPR-klassifisering
0014159	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G2,5	11,9	260	Cca-s2,d2,a1
0014162	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3G4	11,4	238	Cca-s2,d2,a1
0014163	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G4	12,7	302	Cca-s2,d2,a1
0014164	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G4	13,9	371	Cca-s2,d2,a1
0014166	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3G6	12,7	320	Cca-s2,d2,a1
0014167	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G6	13,9	399	Cca-s2,d2,a1
0014168	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G6	15,8	507	Cca-s2,d2,a1
0014170	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G10	17,9	661	B2ca-s1a,d1,a1
0014171	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G10	19,9	825	B2ca-s1a,d1,a1
0014173	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G16	20,7	956	B2ca-s1a,d1,a1
0014174	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G16	23,0	1192	B2ca-s1a,d1,a1
0014176	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G25	25,4	1479	B2ca-s1a,d1,a1
0014177	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G25	28,5	1859	B2ca-s1a,d1,a1
0014179	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G35	28,8	1984	B2ca-s1a,d1,a1
0014180	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G35	32,3	2487	B2ca-s1a,d1,a1
0014182	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G50	35,0	2829	B2ca-s1a,d1,a1
0014184	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G70	40,0	3888	B2ca-s1a,d1,a1
0014186	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G95	46,0	5107	B2ca-s1a,d1,a1
0014188	ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 4G120	51,0	6314	B2ca-s1a,d1,a1



ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 300/500 V



Halogenfri og flammehemmende kraft- og styrekabel som er olje- og UV-beständig. Fleksibel kabel for fast installasjon samt universal kabling av maskiner og anlegg ved normal mekanisk belastning. HFFR-ytterkappen er svært motstandsdyktig mot syrer og baser. Kabelen har nummererte ledere. Kablene kan brukes permanent utendørs, så lenge de brukes innenfor det angitte temperaturområdet. Bruksområder: Offentlige bygninger, flyplasser, jernbanestasjoner, anleggsteknikk og byggeprosjekter samt til klimaanlegg. Anbefales i områder hvor det er fare for liv og helse eller utstyr i tilfelle brann. CPR-klassifisering: Cca s1,d1,a1.


[Se online-katalog](#)

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
	10019849	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G16	18,8	930
	10019851	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G10	16,2	564
	10019852	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G10	18,1	775
	10019853	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G16	21,2	1148
	10019854	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G25	23,5	1443
	10019855	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G25	26,4	1774
	10019856	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G35	26,6	1918
	10019900	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X0,5	5,1	42
	10019901	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G0,5	5,4	49
	10019902	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3X0,5	5,4	49
1085870	10019910	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X0,75	5,5	51
1085871	10019911	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G0,75	5,8	61
1085872	10019912	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3X0,75	5,8	61
1085873	10019913	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G0,75	6,3	74
1085874	10019914	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4X0,75	6,3	74
1085887	10019930	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X1,5	6,4	77
1085888	10019931	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G1,5	6,8	95
1085889	10019932	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G1,5	7,4	116
1085890	10019933	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G1,5	8,3	142
	10019934	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G1,5	9,0	168

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
	10019944	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X2,5	7,6	114
1085895	10019945	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G2,5	8,3	147
1085896	10019946	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G2,5	9,0	181
1085897	10019947	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G2,5	10,1	222
	10019948	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G2,5	11,2	296
	10019949	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 12G2,5	15,1	492
	10019950	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G4	10,8	268
	10019951	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G4	12,1	328
	10019952	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G4	13,4	439
	10019953	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G6	13,0	392
	10019954	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G6	14,5	479
1085881	10019960	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X1	5,8	60
1085882	10019961	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G1	6,1	72
1085883	10019962	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3X1	6,1	72
1085884	10019963	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4G1	6,6	88
1085885	10019964	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 4X1	6,6	88
	10019965	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 5G1	7,3	104
	10019975	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G6	16,0	639
	10019980	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3X1,5	6,8	95
1085891	10019981	ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 8G1,5	10,8	219

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 300/500 V



Skjermet, halogenfri og flammehemmende kraft- og styrekabel med oljebestandighet og UV-bestandighet.

Fleksibel kabel for fast installasjon samt universal kabling av maskiner og anlegg ved normal mekanisk belastning. Beskyttet mot elektrisk interferens (EMC). HFFR-ytterkappen er svært motstandsdyktig mot syrer og baser. Kabelen har nummererte ledere. Kablene kan brukes permanent utendørs, så lenge de brukes innenfor det angitte temperaturområdet. Bruksområder: Offentlige bygninger, flyplasser, jernbanestasjoner, anleggsteknikk, industri-maskiner, varme- og klimaanlegg, sceneapplikasjoner i EMC-sensitive miljøer (elektromagnetisk kompatibilitet). Anbefales i områder hvor det er fare for liv og helse eller utstyr i tilfelle brann. CPR-klassifisering: Dca s1,d1,a1 for artikkelnr. 10035030. De øvrige har B2ca s1,d1,a1.



[Se online-katalog](#)

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1085898	10035030	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 2X0,5	7,1	85
	10035031	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G0,5	7,4	89
	10035032	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3X0,5	7,4	89
	10035033	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G0,5	8,0	98
	10035034	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4X0,5	8,0	98
1000408	10035035	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G0,5	8,6	113
1085900	10035040	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 2X0,75	7,7	92
1000409	10035041	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G0,75	8,0	103
	10035042	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3X0,75	8,0	103
1000410	10035043	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G0,75	8,5	131
1000407	10035044	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4X0,75	8,5	131
1000411	10035045	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G0,75	9,3	148
	10035046	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5X0,75	9,3	148
	10035047	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G0,75	9,9	188
	10035048	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7X0,75	9,9	188
	10035055	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 2X1	8,0	99
	10035056	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G1	8,4	111
	10035057	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3X1	8,4	111
	10035058	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G1	8,9	146
	10035059	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4X1	8,9	146
	10035060	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G1	9,7	165
	10035061	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G1	10,3	209
1085901	10035067	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 2X1,5	8,6	116


Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1085902	10035068	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G1,5	9,0	150
	10035069	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3X1,5	9,0	150
1085903	10035070	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G1,5	9,8	170
1085904	10035071	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G1,5	10,5	196
	10035072	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G1,5	11,4	276
	10035073	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 12G1,5	15,0	367
1085905	10035089	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 3G2,5	10,5	206
1085906	10035090	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G2,5	11,4	243
	10035091	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G2,5	12,7	310
	10035092	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G2,5	14,0	404
	10035093	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 12G2,5	17,9	627
1000412	10035094	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G4	13,6	347
	10035095	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G4	14,9	407
	10035096	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G4	16,2	621
	10035097	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G6	15,8	474
	10035098	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G6	17,3	646
	10035099	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 7G6	18,8	830
	10035380	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G10	19,1	894
	10035381	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G10	21,4	985
	10035382	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G16	22,3	1302
	10035383	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 5G16	24,5	1405
	10035384	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G25	27,0	1948
	10035386	ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G35	30,4	2593

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 300/500 V



Skjermet, halogenfri og flammehemmende kraft- og styrekabel som er oljebeständig, UV-beständig og torsjonsbestandig.

Fleksibel kabel for fast installasjon samt universal kabling av maskiner og anlegg ved normal mekanisk belastning. Beskyttet mot elektrisk interferens (EMC). HFFR-ytterkappen er svært motstandsdyktig mot syrer og baser. Kabelen har nummererte ledere. Kablene kan brukes permanent utendørs, så lenge de brukes innenfor det angitte temperaturområdet. Bruksområder: Offentlige bygninger, flyplasser, jernbanestasjoner, anleggsteknikk, byggeprosjekter og klimaanlegg. Anbefales i områder hvor det er fare for liv og helse eller utstyr i tilfelle brann. Kabeldesignet er egnet for torsjonsapplikasjoner i vindturbiner. CPR-klassifisering: B2ca s1,d1,a1.



[Se online-katalog](#)

Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
10036001	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 2X0,5	5,9	56
10036002	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 3G0,5	6,2	67
10036003	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 3X0,5	6,2	67
10036004	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 4G0,5	6,6	78
10036005	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 4X0,5	6,6	78
10036006	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 5G0,5	7,1	91
10036007	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 7G0,5	7,7	110
10036009	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 2X0,75	6,3	65
10036010	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 3G0,75	6,6	77
10036011	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 3X0,75	6,6	77
10036012	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 4G0,75	7,1	92
10036013	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 4X0,75	7,1	92
10036014	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 5G0,75	7,9	111
10036015	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 5X0,75	7,9	111
10036016	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 7G0,75	8,5	138
10036017	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 7X0,75	8,5	138
10036021	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 2X1	6,6	73
10036022	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 3G1	6,9	89
10036023	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 3X1	6,9	89
10036024	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 4G1	7,4	107
10036025	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 4X1	7,4	107
10036026	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 5G1	8,3	131
10036027	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 7G1	8,9	159
10036028	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 12G1	11,7	263
10036032	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 2X1,5	7,2	87
10036033	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 3G1,5	7,6	108

Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
10036034	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 3X1,5	7,6	108
10036035	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 4G1,5	8,4	136
10036036	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 5G1,5	9,1	162
10036037	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 7G1,5	10,0	204
10036038	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 12G1,5	13,4	340
10036041	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 3G2,5	9,1	157
10036042	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 4G2,5	10,0	198
10036043	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 5G2,5	11,1	245
10036044	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 7G2,5	12,0	307
10036045	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 12G2,5	16,3	524
10036046	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 4G4	11,8	284
10036047	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 5G4	13,3	368
10036048	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 7G4	14,6	448
10036049	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 4G6	14,2	406
10036050	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 5G6	15,5	522
10036051	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 7G6	17,0	637
10036052	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 4G10	17,2	656
10036053	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 5G10	19,5	865
10036054	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 4G16	20,2	972
10036055	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 5G16	22,6	1249
10036056	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 4G25	25,1	1482
10036057	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 5G25	28,0	1906
10036058	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 4G35	28,2	1971
10036059	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 5G35	31,4	2529
10036060	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 4G50	34,0	2713
10036061	ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 4G70	39,0	3709

ÖLFLEX® 127 HSLH 300/500 V



Halogenfri og flammehemmende kraft- og styrekabel.

Fleksibel kabel for fast installasjon samt universal kabling av maskiner og anlegg ved middels mekanisk belastning. HFFR-ytterkappen er svært motstandsdyktig mot syrer og baser. Kabelen har nummererte ledere. Bruksområder: Offentlige bygg, flyplasser, jernbanestasjoner, byggeprosjekter, klimaanlegg og sceneapplikasjoner. Anbefales i områder hvor det er fare for liv og helse eller utstyr i tilfelle brann.


CPR-klassifisering: Cca s1a,d2,a1.



Se online-katalog

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1051700	1127408	ÖLFLEX® 127 HSLH 2X0,75	5,5	43
1051701	1127409	ÖLFLEX® 127 HSLH 3G0,75	5,8	53
1051702	1127413	ÖLFLEX® 127 HSLH 5G0,75	6,9	80
1051703	1127415	ÖLFLEX® 127 HSLH 7G0,75	7,5	101
1051704	1127417	ÖLFLEX® 127 HSLH 12G0,75	10,1	181
1051705	1127418	ÖLFLEX® 127 HSLH 18G0,75	12,0	263
1051706	1127420	ÖLFLEX® 127 HSLH 2X1	5,8	51
1051707	1127421	ÖLFLEX® 127 HSLH 3G1	6,1	63

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1051708	1127423	ÖLFLEX® 127 HSLH 4G1	6,6	78
1051709	1127425	ÖLFLEX® 127 HSLH 5G1	7,3	96
1051710	1127426	ÖLFLEX® 127 HSLH 7G1	8,1	126
1051711	1127427	ÖLFLEX® 127 HSLH 12G1	10,7	220
1051712	1127428	ÖLFLEX® 127 HSLH 18G1	12,9	325
1051713	1127429	ÖLFLEX® 127 HSLH 2X1,5	6,4	67
1051714	1127430	ÖLFLEX® 127 HSLH 3G1,5	6,8	85
1051715	1127432	ÖLFLEX® 127 HSLH 4G1,5	7,4	106
1051716	1127433	ÖLFLEX® 127 HSLH 5G1,5	8,3	134
1051717	1127434	ÖLFLEX® 127 HSLH 7G1,5	9,0	172
1051718	1127435	ÖLFLEX® 127 HSLH 12G1,5	12,2	307
1051719	1127436	ÖLFLEX® 127 HSLH 3G2,5	8,3	133
1051720	1127437	ÖLFLEX® 127 HSLH 4G2,5	9,0	167
1051721	1127438	ÖLFLEX® 127 HSLH 5G2,5	10,1	210
1051722	1127440	ÖLFLEX® 127 HSLH 4G4	10,8	254
1051723	1127441	ÖLFLEX® 127 HSLH 5G4	12,1	318
1051724	1127442	ÖLFLEX® 127 HSLH 4G6	13,0	375
1051725	1127443	ÖLFLEX® 127 HSLH 5G6	14,5	468
1051726	1127445	ÖLFLEX® 127 HSLH 5G10	18,1	757
1051727	1127447	ÖLFLEX® 127 HSLH 5G16	21,2	1112
1051728	1127449	ÖLFLEX® 127 HSLH 5G25	26,4	1711




ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 0,6/1 KV



Halogenfri, flammehemmende og dobbeltisolert enleder som er UV-bestendig.

Fleksibel kabel for fast installasjon samt universal kabling av maskiner og anlegg ved middels mekanisk belastning. For utendørs bruk. Versjonene RD og WH med rød eller hvit lederisolasjon er også egnet for DC-applikasjoner i lavspenningsområde. Torsjonsbevegelse i vindturbingeneratorer TW-0 og TW-1 $\pm 150^\circ/\text{m}$ ved 1 omdreining per minutt. Anbefales i områder hvor det er fare for liv og helse eller utstyr i tilfelle brann. CPR-klassifisering: Cca s1a,d2,a1.



Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1069941	1123800	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X16	9,6	219
1069942	1123801	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X25	11,3	327
1069943	1123802	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X35	12,5	436
1069944	1123803	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X50	15,1	587
1069945	1123804	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X70	17,0	798
1069946	1123805	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X95	19,6	1044
1069947	1123806	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X120	22,4	1339
1069948	1123807	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X150	24,2	1633
1069949	1123808	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X185	26,3	1943
1069950	1123809	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X240	30,8	2597
1069951	1123811	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X16 gul/grønn	9,6	219
1069952	1123812	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X25 gul/grønn	11,3	327
1069953	1123813	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X35 gul/grønn	12,5	436
1069954	1123814	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X50 gul/grønn	15,1	587
1069955	1123815	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X70 gul/grønn	17,0	798
1069956	1123816	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X95 gul/grønn	19,6	1044

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1069957	1123817	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X120 gul/grønn	22,4	1339
1069958	1123818	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X150 gul/grønn	24,2	1633
1069959	1123819	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X185 gul/grønn	26,3	1943
1069960	1123820	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X240 gul/grønn	30,8	2597
	1123821	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X16 hvit	9,6	219
	1123822	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X25 hvit	11,3	327
	1123823	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X35 hvit	12,5	436
	1123824	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X50 hvit	15,1	587
	1123825	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X70 hvit	17,0	798
	1123826	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X95 hvit	19,6	1044
	1123827	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X120 hvit	22,4	1339
	1123828	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X150 hvit	24,2	1633
	1123829	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X185 hvit	26,3	1943
	1123830	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X240 hvit	30,8	2597
	1123831	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X16 rød	9,6	219
	1123832	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X25 rød	11,3	327
	1123833	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X35 rød	12,5	436
	1123834	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X50 rød	15,1	587
	1123835	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X70 rød	17,0	798
	1123836	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X95 rød	19,6	1044
	1123837	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X120 rød	22,4	1339
	1123838	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X150 rød	24,2	1633
	1123839	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X185 rød	26,3	1943
	1123840	ÖLFLEX® CLASSIC 128 H SC 1X240 rød	30,8	2597

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 300/500 V



Halogenfri og flammehemmende kraft- og styrekabel med UV-bestandighet. Fleksibel kabel for fast installasjon samt universal kabling av maskiner og anlegg ved normal mekanisk belastning. HFFR-ytterkappen er svært motstandsdyktig mot syrer og baser. Kabelen har nummererte ledere. Kun til temporært utendørs bruk. Bruksområder: Offentlige bygninger, flyplasser, jernbanestasjoner, anleggsteknikk og byggeprosjekter samt klimaanlegg. Anbefales i områder hvor det er fare for liv og helse eller utstyr i tilfelle brann. CPR-klassifisering: Dca s1b,d2,a1.


[Se online-katalog](#)

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1070900	1123000	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 2X0,5	5,1	36
1070901	1123001	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G0,5	5,4	42
1070902	1123002	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3X0,5	5,4	42
1070903	1123003	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G0,5	5,8	55
1070904	1123004	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4X0,5	5,8	55
1070905	1123005	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G0,5	6,3	65
1070906	1123006	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5X0,5	6,3	65
1070907	1123008	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G0,5	6,9	80
1070908	1123009	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7X0,5	6,9	80
1070909	1123010	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 8G0,5	8,2	103
1070910	1123012	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 10G0,5	8,8	112
1070911	1123013	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12G0,5	9,1	128
1070912	1123017	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 18G0,5	10,8	189
1070915	1123032	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 2X0,75	5,5	47
1070916	1123033	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G0,75	5,8	56
1070917	1123034	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3X0,75	5,8	56
1070918	1123035	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G0,75	6,3	69
1070919	1123036	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4X0,75	6,3	69
1070920	1123037	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G0,75	6,9	83
1070921	1123038	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5X0,75	6,9	83
1070922	1123041	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G0,75	7,5	104
1070923	1123042	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7X0,75	7,5	104
1070924	1123046	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 10G0,75	9,8	149
1070925	1123047	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12G0,75	10,1	172
1070926	1123048	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12X0,75	10,1	172
1070927	1123051	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 18G0,75	12,0	252
1070928	1123054	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 25G0,75	14,1	352
1070930	1123066	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 2X1	5,8	55
1070931	1123067	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G1	6,1	67
1070932	1123068	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3X1	6,1	67
1070933	1123069	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G1	6,6	83
1070934	1123070	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4X1	6,6	83
1070935	1123071	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G1	7,3	96
1070936	1123072	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5X1	7,3	96

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1070937	1123074	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G1	8,1	130
1070938	1123075	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7X1	8,1	130
1070939	1123076	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 8G1	9,7	164
1070940	1123078	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 10G1	10,4	183
1070941	1123080	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12G1	10,7	212
1070942	1123081	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12X1	10,7	212
1070943	1123083	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 16G1	12,1	275
1070944	1123084	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 18G1	12,9	314
1070945	1123090	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 25G1	15,0	429
1070947	1123106	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 2X1,5	6,4	72
1070948	1123107	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G1,5	6,8	88
1070949	1123108	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3X1,5	6,8	88
1070950	1123109	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G1,5	7,4	110
1070951	1123110	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4X1,5	7,4	110
1070952	1123111	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G1,5	8,3	135
1070953	1123112	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5X1,5	8,3	135
1070954	1123114	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G1,5	9,0	174
1070955	1123115	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7X1,5	9,0	174
1070956	1123116	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 8G1,5	10,8	223
1070957	1123118	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 10G1,5	11,8	250
1070958	1123120	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12G1,5	12,2	289
1070959	1123124	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 18G1,5	14,6	433
1070960	1123128	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 25G1,5	17,2	596
1070961	1123130	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 34G1,5	19,8	786
1070962	1123139	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 2X2,5	7,6	110
1070963	1123140	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G2,5	8,3	137
1070964	1123142	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G2,5	9,0	174
1070965	1123144	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G2,5	10,1	217
1070966	1123146	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G2,5	11,2	283
1070967	1123149	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 12G2,5	15,1	467
1070968	1123151	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 18G2,5	18,0	696
1070969	1123153	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 25G2,5	21,1	969
1070970	1123159	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G4	9,8	213
1070971	1123160	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G4	10,8	331
1070972	1123161	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G4	12,1	331
1070973	1123162	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G4	13,4	432
1070974	1123166	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G6	11,7	303
1070975	1123167	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G6	13,0	388
1070976	1123168	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G6	14,5	480
1070977	1123169	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 7G6	16,0	626
1070978	1123172	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G10	16,2	601
1070979	1123173	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G10	18,1	735
1070980	1123177	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G16	18,8	917
1070981	1123178	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G16	21,2	1148
1070982	1123181	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G25	23,5	1418
1070983	1123182	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 5G25	26,4	1769
1070984	1123185	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G35	26,6	1905



ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV



Halogenfri og flammehemmende kraft- og styrekabel. UV-bestendig kabel som er svært robust grunnet forsterket ytterkappe.

Fleksibel kabel for fast installasjon samt universal kabling av maskiner og kontrollkretser ved normal mekanisk belastning. Kabelen har fargede ledere opptil 5, og nummererte ledere fra 6 eller flere. Egnert for utendørs bruk. Bruksområder: Offentlige bygninger, anleggsteknikk, industrimaskiner, varme- og klimaanlegg. Anbefales i områder hvor det er fare for liv og helse eller utstyr i tilfelle brann. CPR-klassifisering: Dca s1b,d2,a1.



[Se online-katalog](#)

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1069401	1123411	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G1	9,0	123
1069402	1123412	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G1	9,6	144
1069403	1123413	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G1	10,4	167
1069404	1123414	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 7G1	11,1	206
1069406	1123418	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 2X1,5	9,6	137
1069407	1123419	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G1,5	10,1	161
1069408	1123420	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G1,5	10,8	180
1069409	1123421	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G1,5	11,7	221
1069410	1123422	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 7G1,5	12,6	276
1069411	1123423	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 12G1,5	16,1	427
1069413	1123427	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G2,5	11,3	219
1069414	1123428	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G2,5	12,2	262


Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1069415	1123429	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G2,5	13,3	307
	1123430	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 7G2,5	14,4	390
1069416	1123431	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 12G2,5	18,7	624
1069417	1123434	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G4	12,6	290
1069418	1123435	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G4	13,7	351
1069419	1123436	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G4	14,9	416
1069420	1123437	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G6	13,9	377
1069421	1123438	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G6	15,1	463
1069422	1123439	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G6	16,8	559
1069423	1123440	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G10	18,7	662
1069424	1123441	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G10	20,7	915
	1123442	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G16	21,3	1070
1069425	1123443	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G16	23,6	1296
1069426	1123444	ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G25	26,2	1631

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 300/500 V



Skjernet, halogenfri og flammehemmende kraft- og styrekabel med UV-bestandighet. Fleksibel kabel for fast installasjon samt universal kabling av maskiner og anlegg ved normal mekanisk belastning. Beskyttet mot elektrisk interferens (EMC). HFFR-ytterkappen er svært motstandsdyktig mot syrer og baser. Kabelen har nummererte ledere. Kun til temporært utendørs bruk. Bruksområder: Offentlige bygninger, flyplasser, jernbanestasjoner, anleggsteknikk og byggeprosjekter samt klimaanlegg. Anbefales i områder hvor det er fare for liv og helse eller utstyr i tilfelle brann. CPR-klassifisering: Dca s1b,d2,a1.

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1070985	1123200	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 2X0,5	5,9	51
1070986	1123201	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G0,5	6,2	61
1070987	1123202	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3X0,5	6,2	61
1070988	1123203	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G0,5	6,6	72
1070989	1123204	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X0,5	6,6	72
1070990	1123205	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G0,5	7,1	85
1070991	1123206	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5X0,5	7,1	85
1070992	1123208	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G0,5	7,7	103
1070993	1123209	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7X0,5	7,7	103
1070994	1123213	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12G0,5	10,1	165
1070995	1123217	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 18G0,5	11,8	236
1070996	1123220	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 25G0,5	13,7	324
1070997	1123232	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 2X0,75	6,3	60
1070998	1123233	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G0,75	6,6	77
1070999	1123234	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3X0,75	6,6	77
1071200	1123235	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G0,75	7,1	87
1071201	1123236	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X0,75	7,1	87
1071202	1123237	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G0,75	7,9	106
1071203	1123238	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5X0,75	7,9	106
1071204	1123241	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G0,75	8,5	129
1071205	1123242	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7X0,75	8,5	129
1071206	1123247	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12G0,75	11,1	211
1071207	1123248	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12X0,75	11,1	211
1071208	1123251	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 18G0,75	13,0	307
1071209	1123254	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 25G0,75	15,1	413
1071210	1123266	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 2X1	6,6	79
1071211	1123267	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G1	6,9	88
1071212	1123268	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3X1	6,9	88
1071213	1123269	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G1	7,4	106
1071214	1123270	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X1	7,4	106
1071215	1123271	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G1	8,3	124
1071216	1123272	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5X1	8,3	124
1071217	1123274	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G1	8,9	155
1071218	1123275	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7X1	8,9	155
1071219	1123280	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12G1	11,7	250
1071220	1123281	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12X1	11,7	250
1071221	1123284	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 18G1	14,1	368
1071222	1123290	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 25G1	16,2	493
1071223	1123291	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 25X1	16,2	493
1071224	1123306	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 2X1,5	7,2	91



Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1071225	1123307	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G1,5	7,6	112
1071226	1123308	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3X1,5	7,6	112
1071227	1123309	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G1,5	8,4	141
1071228	1123310	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X1,5	8,4	141
1071229	1123311	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G1,5	9,1	161
1071230	1123312	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5X1,5	9,1	161
1071231	1123314	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G1,5	10,0	206
1071232	1123315	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7X1,5	10,0	206
1071233	1123320	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12G1,5	13,4	355
1071234	1123324	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 18G1,5	15,8	517
1071235	1123328	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 25G1,5	18,2	705
1071236	1123339	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 2X2,5	8,6	128
1071237	1123340	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G2,5	9,1	157
1071238	1123342	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G2,5	10,0	201
1071239	1123344	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G2,5	11,1	248
1071240	1123346	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G2,5	12,0	313
1071241	1123349	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 12G2,5	16,3	524
1071242	1123359	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G4	10,6	231
1071243	1123360	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G4	11,8	291
1071244	1123361	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G4	13,3	361
1071245	1123362	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G4	14,6	468
1071246	1123366	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 3G6	12,7	318
1071247	1123367	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G6	14,2	437
1071248	1123368	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G6	15,5	510
1071249	1123369	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G6	17,0	662
1071250	1123372	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G10	17,2	685
1071251	1123373	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 5G10	19,5	824
1071252	1123374	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G10	21,4	1067

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV



Halogenfri og flammehemmende kraft- og styrekabel. UV-bestendig kabel som er svært robust grunnet forsterket ytterkappe.

Egnet for sporadisk fleksibel bruk og for fast installasjon samt universal kabling av maskiner og anlegg ved middels mekanisk belastning. Beskyttet mot elektrisk interferens (EMC). Egnet for utendørs bruk. Kabelen har fargede ledere opptil 5, og nummererte ledere

fra 6 eller flere. Bruksområder: Offentlige bygninger, anleggsteknikk, industrimaskiner og varme- og klimaanlegg. Anbefales i områder hvor det er fare for liv og helse eller utstyr i tilfelle brann. CPR-klassifisering: Dca s1b,d2,a1.


[Se online-katalog](#)

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1069429	1123462	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G1	10,4	165
1069430	1123463	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G1	11,2	191
1069431	1123464	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 7G1	11,9	231
1069432	1123465	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 12G1	15,0	360
1069434	1123468	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X1,5	10,4	149
1069435	1123469	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G1,5	10,9	177
1069436	1123470	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G1,5	11,6	209
1069437	1123471	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G1,5	12,5	243
1069438	1123472	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 7G1,5	13,4	300
1069439	1123473	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 12G1,5	17,3	486
1069440	1123474	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 18G1,5	20,2	691
1069442	1123476	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X2,5	11,6	197
1069443	1123477	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G2,5	12,1	243
1069444	1123478	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G2,5	13,0	293

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1069445	1123479	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G2,5	14,1	342
1069446	1123480	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 7G2,5	15,4	462
1069447	1123481	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 12G2,5	20,1	718
1069448	1123482	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 18G2,5	23,4	1011
	1123483	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 25G2,5	27,4	1370
1069449	1123485	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G4	14,7	399
1069450	1123486	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G4	15,9	471
1069451	1123487	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G6	14,9	414
1069452	1123488	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G6	16,1	519
1069453	1123489	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G6	17,8	610
1069454	1123490	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G10	20,1	837
1069455	1123492	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G16	22,5	1142
1069456	1123493	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G16	25,0	1407
1069457	1123494	ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G25	27,8	1683

BETAflam® 145 C FLEX 300/500 V




Skjernet, halogenfri og fleksibel kabel egnet for tørre, fuktige og våte omgivelser – også ombord på skip.

Temperaturbestandig kabel med gode brannegenskaper. Tverrbundet og bestrålt. God motstand mot vær og vind, ozon og UV.

Svært slank og lett kabel. Bruksområder: Motorer, trafoer, generatorer, elektriske apparater og paneler. DNV-godkjent.

CPR-klassifisering: Dca s2,d2,a1.

Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
83087810	BETAFLAM® 145 C FLEX 2X0,75	6,4	71
83087811	BETAFLAM® 145 C FLEX 3X0,75	6,7	80
83087812	BETAFLAM® 145 C FLEX 4X0,75	7,4	110
83087814	BETAFLAM® 145 C FLEX 7X0,75	9,7	160
83087816	BETAFLAM® 145 C FLEX 12X0,75	11,3	220
83087830	BETAFLAM® 145 C FLEX 2X1,5	8,0	110
83087831	BETAFLAM® 145 C FLEX 3X1,5	8,5	130
83087832	BETAFLAM® 145 C FLEX 4X1,5	9,2	160
83087833	BETAFLAM® 145 C FLEX 5X1,5	10,3	210
83087840	BETAFLAM® 145 C FLEX 2X2,5	9,4	150
83087841	BETAFLAM® 145 C FLEX 3X2,5	10,2	190
83087842	BETAFLAM® 145 C FLEX 4X2,5	11,3	240
83087860	BETAFLAM® 145 C FLEX 4G1,5	9,2	150
83087861	BETAFLAM® 145 C FLEX 7G1,5	12,4	260
83087863	BETAFLAM® 145 C FLEX 7G2,5	15,0	400




[Se datablad](#)

ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR



Halogenfri, flammehemmende og dobbeltisolert solarkabel designet for DC-applikasjoner opptil 1,8 kV. Den er langsgående vanntett (AD8), mekanisk sterk og har høy brannklassifisering (Dca). Perfekt for norske klimaforhold. Tverrbundet isolasjons- og kappemateriale forlenger levetiden ved høye temperaturer eller ved høye strømbelastninger, og sikrer høy dielektrisk styrke og høy kortslutningstemperatur. Egnet for nedgraving i kabelgrøft med sandunderlag iht. REN 9000, er testet med «Impact-Resistance Test» og «Crushing-Resistance Test» i henhold til UL 854. Bruksområde: For tilkobling mellom solcellepaneler og de enkelte modulstrengene eller DC/AC-omformerer. Kortslutnings- og jordfeilsikker i henhold til IEC 60364-5-52. Vær- og UV-bestandig. CPR-klassifisering: Dca s2,d2,a1 (1x4 mm² til 1x10 mm²).

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1036102	38115806	ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X4 sort	5,6	66
1036103	38115813	ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X4 rød	5,6	66
1036100	38115807	ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X6 sort	6,2	89
1036101	38115814	ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X6 rød	6,2	89
1036104	38115808	ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X10 sort	7,4	134
1036105	38115815	ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X10 rød	7,4	134




[Se online-katalog](#)

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC



Halogenfri og flammehemmende skjermet kraft- og styrekabel som er UV- og oljebestandig. DNV-godkjent for maritime applikasjoner. Beskyttet mot elektrisk interferens (EMC). Fleksibel kabel for fast installasjon ved middels mekanisk belastning. Kabelen har fargekodete ledere. 300/500V med nummererte ledere (bk cores), 450/750V fargekodet. Bruksområder: For kabling og tilkobling av belysning, varmeapparater, kontrollskap og fordelere i maskin- og anleggsteknikk, varme- og klimaanlegg, for bruk i trafikkreguleringsystemer og utendørs bruk. Anbefales i områder hvor det er fare for liv og helse eller utstyr i tilfelle brann. CPR-klassifisering: B2ca s1a,d2,a1.


[Se online-katalog](#)

Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1024400	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X0,5	6,8	45
1024401	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 3G0,5	7,1	59
1024407	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X0,75	7,2	79
1024408	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 3G0,75	7,6	96
1024409	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4G0,75	8,4	116
1024410	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 5G0,75	9,1	139
1024411	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 7G0,75	10,0	186
1024412	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 12G0,75	13,4	219
1024415	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X1	7,4	90
1024416	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 3G1	8,0	104
1024417	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4G1	8,6	129
1024418	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 5G1	9,6	153
1024419	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 7G1	10,3	211
1024420	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 12G1	14,0	266

Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1024423	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X1,5	8,6	114
1024424	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 3G1,5	9,1	132
1024425	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4G1,5	10,0	163
1024426	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 5G1,5	11,1	200
1024427	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 7G1,5	12,0	273
1024428	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 12G1,5	16,3	371
1024433	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X2,5	10,0	157
1024434	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 3G2,5	10,7	198
1024435	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4G2,5	11,6	236
1024436	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 5G2,5	12,9	287
1024437	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 7G2,5	14,4	385
1024438	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 12G2,5	19,3	569
1024441	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4G4	13,7	317
1024446	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4G6	15,1	404
1024451	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4G10	19,3	669
1024480	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X0,75 (bk cores)	7,2	79
1024481	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 3X0,75 (bk cores)	7,6	96
1024482	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4X0,75 (bk cores)	8,4	116
1024483	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 7x0,75 (bk cores)	10,0	186
1024484	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X1 (bk cores)	7,4	90
1024485	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 3X1 (bk cores)	8,0	104
1024486	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X1,5 (bk cores)	8,6	114
1024487	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4X1,5 (bk cores)	10,0	163
1024488	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 7X1,5 (bk cores)	12,0	273
1024489	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 3X2,5 (bk cores)	10,7	198
1024490	ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4X2,5 (bk cores)	11,6	236



ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500 V




Halogenfri og flammehemmende kraft- og styrekabel som er UV- og oljebestandig. DNV-godkjent for maritime applikasjoner.

Tverrbundet og bestrålt. For universal kabling av maskiner og styrekretser samt kabling for fast installasjon uten strekkbelastning.

Bruksområde: Varmeelementer, koblingsbokser og fordelere, belysning o.l. God olje-, drivstoff-, alkalie- og syrebestandighet.

Gode brannegenskaper. Anbefales i områder der det er fare for liv, helse og utstyr i tilfelle brann. Egnet for utendørs bruk.

CPR-klassifisering: Cca s1a,d1,a1.



Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1024300	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 2X0,5 (Dca)	6,0	38
1024301	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 3G0,5	6,3	46
1024302	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 4G0,5	6,9	55


Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1024303	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 5G0,5	7,5	86
1024307	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 2X0,75	6,4	40
1024308	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 3G0,75	6,8	53
1024309	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 4G0,75	7,4	69
1024310	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 5G0,75	8,3	86
1024315	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 2X1	6,6	50
1024316	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 3G1	7,0	67
1024317	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 4G1	7,8	87
1024318	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 5G1	8,6	107
1024360	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 3X0,5	6,3	60
1024361	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 4X0,5	6,9	73
1024362	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 3X0,75	6,8	72
1024363	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 4X0,75	7,4	88
1024364	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 3X1	7,0	81
1024365	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 4X1	7,8	102

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750 V



Halogenfri og flammehemmende kraft- og styrekabel som er temperatur-, ozon-, UV- og oljebestandig. DNV-godkjent for maritime applikasjoner.

Varmebestandig flerlederkabler som er tverrbundet og bestrålt. For universal kabling av maskiner og styrekretser samt kabling for fast installasjon. Bruksområder: Belysning, varmeapparater, kontrollskap og fordelere i maskin- og anleggsteknikk, varme- og klimaanlegg, for bruk i trafikkreguleringssystemer samt utendørs bruk. Anbefales i områder der det er fare for liv, helse og utstyr i tilfelle brann. CPR-klassifisering: B2ca,s1a,d1,a1.



Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1024323	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 2X1,5	7,6	71
1024324	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 3G1,5	8,3	96
1024325	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 4G1,5	9,0	123
1024326	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 5G1,5	10,1	156
1024327	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 7G1,5	11,2	224
1024328	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 12G1,5	15,1	316

Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1024333	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 2X2,5	9,0	102
1024334	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 3G2,5	9,7	145
1024335	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 4G2,5	10,8	189
1024336	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 5G2,5	11,9	235
1024337	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 7G2,5	13,2	344
1024339	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 2X4	10,8	194
1024340	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 3G4	11,4	240
1024341	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 4G4	12,7	276
1024342	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 5G4	14,0	334
1024345	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 3G6	12,7	320
1024346	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 4G6	14,1	341
1024347	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 5G6	15,8	431
1024351	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 4G10	17,9	675
1024352	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 5G10	19,9	832
1024357	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 4G16	20,7	1006
1024358	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 5G16	23,0	1240
1024366	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 3X1,5	8,3	116
1024367	ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 4X1,5	9,0	141

RZ1-K 0,6/1 kV



XLPE-isolert fleksibel kraftkabel med LSZH-ytterkappe. Bruksområder: Brukes til distribusjon av elektrisk energi, i urbane nett, bygningsinstallasjoner etc. Spesielt for installasjoner hvor brann og utslipp av røyk og korrosive gasser utgjør en potensiell trussel. Må legges i rør dersom den skal legges i bakken iht. til REN 9000. Ikke egnet for bruk i vann. CPR klassifisering: Cca s1b,d1,a1.


[Se datablad](#)

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1069965	381167440	RZ1-K 3G1,5 0,6/1kV sort	9,3	124
1069966	381167441	RZ1-K 3G2,5 0,6/1kV sort	10,3	163
1069967	381167442	RZ1-K 3G4 0,6/1kV sort	11,5	219
1069968	381167443	RZ1-K 3G6 0,6/1kV sort	12,7	285
1069969	381167444	RZ1-K 4G1,5 0,6/1kV sort	10,1	146
1069970	381167447	RZ1-K 4G2,5 0,6/1kV sort	11,2	195
1069971	381167450	RZ1-K 4G4 0,6/1kV sort	12,5	264
1069972	381167451	RZ1-K 4G6 0,6/1kV sort	13,8	348
1069973	381167445	RZ1-K 4G10 0,6/1kV sort	16,4	536
1069974	381167446	RZ1-K 4G16 0,6/1kV sort	19,1	801
1069975	381167448	RZ1-K 4G25 0,6/1kV sort	23,3	1196

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1069976	381167449	RZ1-K 4G35 0,6/1kV sort	26,4	1603
1069977	381167452	RZ1-K 4G70 0,6/1kV sort	32,2	2889
1069978	381167453	RZ1-K 5G1,5 0,6/1kV sort	10,9	171
1069979	381167456	RZ1-K 5G2,5 0,6/1kV sort	12,1	230
1069980	381167459	RZ1-K 5G4 0,6/1kV sort	13,6	312
1069981	381167460	RZ1-K 5G6 0,6/1kV sort	15,1	414
1069982	381167454	RZ1-K 5G10 0,6/1kV sort	18,0	644
1069983	381167455	RZ1-K 5G16 0,6/1kV sort	20,9	965
1069984	381167457	RZ1-K 5G25 0,6/1kV sort	25,7	1453
1069985	381167458	RZ1-K 5G35 0,6/1kV sort	29,0	1948

RZ1-K 0,6/1 KV AC og 0,9/1,8KV DC




XLPE-isolert fleksibel strømkabel med LSOH-ytterkappe. Bruksområder: Brukes til distribusjon av elektrisk energi, i urbane nett, bygningsinstallasjoner etc. Spesielt for installasjoner hvor brann og utslipp av røyk og korrosive gasser utgjør en potensiell trussel. Egnet for direkte nedgraving, såfremt lagt i rør eller kulvert og korrekt installert iht. REN 9000. Ikke egnet for bruk i vann. CPR klassifisering: Dca s1,d2,a1.


[Se datablad](#)

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1017700	381167427	RZ1-K 1X10 0,6/1kV sort	7,9	137
1017701	381167430	RZ1-K 1x16 0,6/1kV sort	9,0	195
1017702	381167433	RZ1-K 1x25 0,6/1kV sort	10,5	285
1017703	381167435	RZ1-K 1x35 0,6/1kV sort	11,5	377
1017704	381167437	RZ1-K 1x50 0,6/1kV sort	13,4	526
1017705	381167438	RZ1-K 1x70 0,6/1kV sort	15,4	724
1017706	381167439	RZ1-K 1x95 0,6/1kV sort	17,7	943

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1008593	38882108	RZ1-K 1X120 0,6/1kV sort	19,0	1179
1017707	381167429	RZ1-K 1x150 0,6/1kV sort	21,4	1473
1008594	38882106	RZ1-K 1X185 0,6/1kV sort	24,1	1790
1008595	38882107	RZ1-K 1X240 0,6/1kV sort	26,0	2309
1008596	38882105	RZ1-K 1X300 0,6/1kV sort	30,0	2928
1025297	381167436	RZ1-K 1x400 0,6/1kV sort	32,5	3743


[Se online-katalog](#)

ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500 V



Halogenfri og flammehemmende enleder som er UV- og oljebestandig. DNV-sertifisert. For universal kabling av maskiner og styrekretser samt kabling for fast installasjon uten strekkbelastning. Tverrbundet og bestrålt kabel som er svært motstandsdyktig mot oljer, drivstoff, baser og syrer. Bruksområder: Intern kabling av lamper, varmeapparater, elektriske maskiner med isolasjonsklasse B, tavler og skap i apparater, mekanisk og anleggsteknikk. CPR-klassifisering: Dca s1,d1,a1.

Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1232000	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 gul/grønn	2,2	8
1232001	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 sort	2,2	8
1232001K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 sort	2,2	8
1232002	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 blå	2,2	8
1232003	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 brun	2,2	8
1232005	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 gul	2,2	8
1232006	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 grønn	2,2	8
1232007	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 lilla	2,2	8
1232009	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 oransje	2,2	8
1232104	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 rød	2,2	8
1232105	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 hvit	2,2	8
1232106	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 grå	2,2	8
1232114	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 mørk blå	2,2	8
1233000	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 gul/grønn	2,4	11
1233001	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 sort	2,4	11
1233001K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 sort	2,4	11
1233002	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 blå	2,4	11
1233002K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 blå	2,4	11
1233003	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 brun	2,4	11
1233003K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 brun	2,4	11
1233005	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 gul	2,4	11
1233006	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 grønn	2,4	11
1233007	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 lilla	2,4	11
1233009	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 oransje	2,4	11
1233009K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 oransje	2,4	11
1233104	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 rød	2,4	11
1233104K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 rød	2,4	11

Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1233105	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 hvit	2,4	11
1233105K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 hvit	2,4	11
1233106	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 grå	2,4	11
1233106K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 grå	2,4	11
1233114	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 mørk blå	2,4	11
1233114K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 mørk blå	2,4	11
1234000	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 gul/grønn	2,5	14
1234000K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 gul/grønn	2,5	14
1234001	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 sort	2,5	14
1234001K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 sort	2,5	14
1234002	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 blå	2,5	14
1234002K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 blå	2,5	14
1234003	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 brun	2,5	14
1234003K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 brun	2,5	14
1234005	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 gul	2,5	14
1234006	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 grønn	2,5	14
1234007	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 lilla	2,5	14
1234009	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 oransje	2,5	14
1234009K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 oransje	2,5	14
1234104	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 rød	2,5	14
1234104K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 rød	2,5	14
1234105	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 hvit	2,5	14
1234105K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 hvit	2,5	14
1234106	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 grå	2,5	14
1234106K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 grå	2,5	14
1234114	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 mørk blå	2,5	14
1234114K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 mørk blå	2,5	14


ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750 V



Halogenfri, flammehemmende og varmebestandig enleder som er UV- og oljebestandig. DNV-sertifisert for maritimt bruk.

For universal kabling av maskiner og styrekretser samt kabling for fast installasjon uten strekkbelastning. Tverrbundet og bestrålt kabel som er svært motstandsdyktig mot oljer, drivstoff, baser og syrer. Bruksområder: Intern kabling av lamper, varmeapparater, elektriske maskiner med isolasjonsklasse B, koblingsskap og skap i apparater, mekanisk og anleggsteknikk. Velegnet for AC og DC ladeinfrastruktur for e-mobility. Leveres på ring (100m) eller i pappeske (K-versjonen 2000m). CPR-klassifisering: Dca s1,d1,a1.

Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1235000	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 gul/grønn	3,0	21
1235000K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 gul/grønn	3,0	21
1235001	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 sort	3,0	21
1235001K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 sort	3,0	21
1235002	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 blå	3,0	21
1235002K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 blå	3,0	21
1235003	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 brun	3,0	21
1235003K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 brun	3,0	21
1235005	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 gul	3,0	21
1235006	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 grønn	3,0	21
1235007	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 lilla	3,0	21
1235009	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 oransje	3,0	21
1235009K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 oransje	3,0	21
1235104	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 rød	3,0	21
1235104K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 rød	3,0	21
1235105	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 hvit	3,0	21
1235105K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 hvit	3,0	21
1235106	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 grå	3,0	21
1235106K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 grå	3,0	21
1235114	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 mørk blå	3,0	21
1235114K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 mørk blå	3,0	21
1236000	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X2,5 gul/grønn	3,6	33
1236001	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X2,5 sort	3,6	33
1236001K	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X2,5 sort	3,6	33
1236002	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X2,5 blå	3,6	33
1236003	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X2,5 brun	3,6	33
1236005	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X2,5 gul	3,6	33
1236006	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X2,5 grønn	3,6	33
1236007	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X2,5 lilla	3,6	33
1236009	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X2,5 oransje	3,6	33
1236104	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X2,5 rød	3,6	33
1236105	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X2,5 hvit	3,6	33
1236106	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X2,5 grå	3,6	33
1236114	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X2,5 mørk blå	3,6	33
1237000	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X4 gul/grønn	4,3	49
1237001	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X4 sort	4,3	49
1237002	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X4 blå	4,3	49
1237003	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X4 brun	4,3	49
1237009	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X4 oransje	4,3	49
1237104	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X4 rød	4,3	49
1237105	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X4 hvit	4,3	49
1237106	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X4 grå	4,3	49
1237114	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X4 mørk blå	4,3	49
1238000	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X6 gul/grønn	4,8	67
1238001	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X6 sort	4,8	67
1238002	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X6 blå	4,8	67
1238003	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X6 brun	4,8	67
1238104	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X6 rød	4,8	67
1238106	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X6 grå	4,8	67
1238114	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X6 mørk blå	4,8	67




Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1239000	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X10 gul/grønn	6,2	112
1239001	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X10 sort	6,2	112
1239002	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X10 blå	6,2	112
1239003	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X10 brun	6,2	112
1239104	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X10 rød	6,2	112
1240000	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X16 gul/grønn	7,2	172
1240001	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X16 sort	7,2	172
1240002	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X16 blå	7,2	172
1240003	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X16 brun	7,2	172
1240104	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X16 rød	7,2	172
1240114	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X16 mørk blå	7,2	172
1241000	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X25 gul/grønn	8,9	262
1241001	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X25 sort	8,9	262
1242000	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X35 gul/grønn	10,1	362
1242001	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X35 sort	10,1	362
1243000	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X50 gul/grønn	12,5	512
1243001	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X50 sort	12,5	512
1244000	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X70 gul/grønn	14,2	710
1244001	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X70 sort	14,2	710
1245000	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X95 gul/grønn	16,6	937
1245001	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X95 sort	16,6	937
1246001	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X120 sort	18,2	1159
1247000	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X150 gul/grønn	20,6	1447
1247001	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X150 sort	20,6	1447
1248001	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X185 sort	22,5	1790
1249001	ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X240 sort	26,4	2318

BETatherm® 145 300/500 V



Halogenfri og flammehemmende enleder som er UV-, vær-, olje- og drivstoffbestandig. Kabelen er velegnet for skip og offshore da den er helt PVC-fri og oppfyller retningslinjene for skipsgodkjenning. Den er tverrbundet ved bestråling som gjør kabelen termisk stabil, slik at den har lang levetid og svært god holdbarhet. Bruksområder: Intern kabling i lamper, varmeapparater, elektriske maskiner (termisk klasse B), tavler og fordelingsbokser i apparat, maskin- og anleggsteknikk. Brukes for legging i rør samt direkte i eller under gips eller på kabelbroer. Sertifikater: DNV-GL, Lloyds, Bureau Veritas. CPR-klassifisering: Dca s2,d2,a1.



Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter- diameter	Vekt kg/km
1012105	38105554	BETATHERM® 145 0,25 hvit	1,6	5
1012101	83087001	BETATHERM® 145 0,25 sort	1,6	5
1012104	83087002	BETATHERM® 145 0,25 rød	1,6	5
1012107	83087004	BETATHERM® 145 0,25 grønn	1,6	5
1012102	83087005	BETATHERM® 145 0,25 blå	1,6	5
1012103	83087006	BETATHERM® 145 0,25 brun	1,6	5
1012111	83087009	BETATHERM® 145 0,25 gul	1,6	5
1012117	83087020	BETATHERM® 145 0,5 hvit	1,9	8
1012113	83087021	BETATHERM® 145 0,5 sort	1,9	8
1012116	83087022	BETATHERM® 145 0,5 rød	1,9	8
1012120	83087023	BETATHERM® 145 0,5 grå	1,9	8
1012114	83087025	BETATHERM® 145 0,5 blå	1,9	8
1012115	83087026	BETATHERM® 145 0,5 brun	1,9	8
1012112	83087027	BETATHERM® 145 0,5 gul/grønn	1,9	8
1012121	83087028	BETATHERM® 145 0,5 lilla	1,9	8
1012123	83087029	BETATHERM® 145 0,5 gul	1,9	8
1012122	83087030	BETATHERM® 145 0,5 oransje	1,9	8
1012118	83087013	BETATHERM® 145 0,5 mørk blå	1,9	8
1012119	83087014	BETATHERM® 145 0,5 grønn	1,9	8
1012129	83087040	BETATHERM® 145 1X0,75 hvit	2,2	11
1012125	83087041	BETATHERM® 145 0,75 sort	2,2	11
1012128	83087042	BETATHERM® 145 1X0,75 rød	2,2	11
1012132	83087043	BETATHERM® 145 1X0,75 grå	2,2	11
1012131	83087044	BETATHERM® 145 1X0,75 grønn	2,2	11
1012126	83087045	BETATHERM® 145 1X0,75 blå	2,2	11
1012127	83087046	BETATHERM® 145 1X0,75 brun	2,2	11
1012124	83087047	BETATHERM® 145 0,75 gul/grønn	2,2	11
1012133	83087048	BETATHERM® 145 0,75 lilla	2,2	11
1012135	83087049	BETATHERM® 145 0,75 gul	2,2	11
1012141	83087060	BETATHERM® 145 1,0 hvit	2,4	14
1012137	83087061	BETATHERM® 145 1,0 sort	2,4	14
1012140	83087062	BETATHERM® 145 1,0 rød	2,4	14
1012144	83087063	BETATHERM® 145 1,0 grå	2,4	14
1012143	83087064	BETATHERM® 145 1,0 grønn	2,4	14
1012138	83087065	BETATHERM® 145 1,0 blå	2,4	14
1012139	83087066	BETATHERM® 145 1,0 brun	2,4	14

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter- diameter	Vekt kg/km
1012136	83087067	BETATHERM® 145 1,0 gul/grønn	2,4	14
1012153	83087080	BETATHERM® 145 1,5 hvit	3,0	20
1012152	83087082	BETATHERM® 145 1X1,5 rød	3,0	20
1012156	83087083	BETATHERM® 145 1,5 grå	3,0	20
1012155	83087084	BETATHERM® 145 1,5 grønn	3,0	20
1012150	83087085	BETATHERM® 145 1X1,5 blå	3,0	20
1012151	83087086	BETATHERM® 145 1X1,5 brun	3,0	20
1012148	83087087	BETATHERM® 145 1G1,5 gul/grønn	3,0	20
1012157	83087088	BETATHERM® 145 1,5 lilla	3,0	20
1012165	83087100	BETATHERM® 145 1X2,5 hvit	3,7	32
1012161	83087101	BETATHERM® 145 2,5 sort	3,7	32
1012164	83087102	BETATHERM® 145 2,5 rød	3,7	32
1012168	83087103	BETATHERM® 145 2,5 grå	3,7	32
1012162	83087105	BETATHERM® 145 1X2,5 blå	3,7	32
1012163	83087106	BETATHERM® 145 2,5 brun	3,7	32
1012160	83087107	BETATHERM® 145 1G2,5 gul/grønn	3,7	32
1012177	83087120	BETATHERM® 145 4,0 hvit	4,2	46
1012173	83087121	BETATHERM® 145 4,0 sort	4,2	46
1012176	83087122	BETATHERM® 145 4,0 rød	4,2	46
1012174	83087125	BETATHERM® 145 4,0 blå	4,2	46
1012175	83087126	BETATHERM® 145 4,0 brun	4,2	46
1012172	83087127	BETATHERM® 145 4,0 gul/grønn	4,2	46
1012189	83087140	BETATHERM® 145 6,0 hvit	4,7	65
1012185	83087141	BETATHERM® 145 6,0 sort	4,7	65
1012188	83087142	BETATHERM® 145 6,0 rød	4,7	65
1012186	83087145	BETATHERM® 145 6,0 blå	4,7	65
1012187	83087146	BETATHERM® 145 6,0 brun	4,7	65
1012184	83087147	BETATHERM® 145 6,0 gul/grønn	4,7	65
1012201	83087160	BETATHERM® 145 10,0 hvit	6,1	108
1012197	83087161	BETATHERM® 145 10,0 sort	6,1	108
1012198	83087165	BETATHERM® 145 10,0 blå	6,1	108
1012199	83087166	BETATHERM® 145 10,0 brun	6,1	108
1012196	83087167	BETATHERM® 145 10,0 gul/grønn	6,1	108
1012206	83087171	BETATHERM® 145 16,0 sort	7,2	164
1012209	83087172	BETATHERM® 145 16,0 rød	7,2	164
1012213	83087173	BETATHERM® 145 16,0 grå	7,2	164
1012207	83087175	BETATHERM® 145 16,0 blå	7,2	164
1012205	83087177	BETATHERM® 145 16,0 gul/grønn	7,2	164
1012218	83087191	BETATHERM® 145 25 sort	8,6	247
1012217	83087197	BETATHERM® 145 25 gul/grønn	8,6	247
1012230	83087201	BETATHERM® 145 35 sort	10,1	349
1012229	83087207	BETATHERM® 145 35 gul/grønn	10,1	349
1012236	83087211	BETATHERM® 145 50 sort	12,5	507
1012235	83087217	BETATHERM® 145 1G50 gul/grønn	12,5	507
1012242	83087221	BETATHERM® 145 70 sort	14,0	691
1012241	83087227	BETATHERM® 145 70 gul/grønn	14,0	691
1012248	83087231	BETATHERM® 145 95 sort	16,0	912
1012247	83087237	BETATHERM® 145 95 gul/grønn	16,0	912
1012254	83087241	BETATHERM® 145 120 sort	17,8	1138
1012253	83087195	BETATHERM® 145 120 gul/grønn	17,8	1138

H07Z1-K TYPE 2, 450/750 V



Halogenfri og flammehemmende enleder for fast installasjon til allsidig bruk. HAR-merket. Leveres i flere forpakkingsalternativer i fargene sort, blå, brun, gul/grønn og grå. For universal kabling av automasjonsskap, maskiner og styrekretser. Kan også benyttes i elektrorør ol. Kan legges åpent i kabelkanal for potensialutjevning. Lav røykutvikling og liten utvikling av korrosive gasser gjør den godt egnet for bruk i offentlige bygg. CPR-klassifisering: Cca s1b,d1,a1. Vi har også halogenfrie enledere med Eca-klassifisering for tavlebygging.


[Se online-katalog](#)

Artnr.	Varetekst	Max ytter-diameter	Vekt kg/km
4724060	H07Z1-K 1x1,5 sort	3,4	19
4724061	H07Z1-K 1x1,5 brun	3,4	19
4724062	H07Z1-K 1x1,5 grå	3,4	19
4724063	H07Z1-K 1x1,5 blå	3,4	19
4724064	H07Z1-K 1x1,5 gul/grønn	3,4	19
4724065	H07Z1-K 1x2,5 sort	4,1	30
4724066	H07Z1-K 1x2,5 brun	4,1	30
4724067	H07Z1-K 1x2,5 grå	4,1	30
4724068	H07Z1-K 1x2,5 blå	4,1	30
4724069	H07Z1-K 1x2,5 gul/grønn	4,1	30
4724070	H07Z1-K 1x4 sort	4,8	44
4724071	H07Z1-K 1x4 brun	4,8	44
4724072	H07Z1-K 1x4 grå	4,8	44
4724073	H07Z1-K 1x4 blå	4,8	44
4724074	H07Z1-K 1x4 gul/grønn	4,8	44

Artnr.	Varetekst	Max ytter-diameter	Vekt kg/km
4724075	H07Z1-K 1x6 sort	5,3	62
4724076	H07Z1-K 1x6 brun	5,3	62
4724077	H07Z1-K 1x6 grå	5,3	62
4724078	H07Z1-K 1x6 blå	5,3	62
4724079	H07Z1-K 1x6 gul/grønn	5,3	62
4724080	H07Z1-K 1x10 sort	6,8	105
4724081	H07Z1-K 1x10 brun	6,8	105
4724082	H07Z1-K 1x10 grå	6,8	105
4724083	H07Z1-K 1x10 blå	6,8	105
4724084	H07Z1-K 1x10 gul/grønn	6,8	105
4724085	H07Z1-K 1x16 sort	8,1	155
4724086	H07Z1-K 1x16 brun	8,1	155
4724087	H07Z1-K 1x16 grå	8,1	155
4724088	H07Z1-K 1x16 blå	8,1	155
4724089	H07Z1-K 1x16 gul/grønn	8,1	155



ETHERLINE® FIRE




Halogenfri og flammehemmende Ethernet-kabel som sikrer stabil datakommunikasjon i opptil 120 minutter ved brann.

Beskyttet mot elektrisk interferens (EMC). Funksjonssikker kabel egnet for fast installasjon, byggautomasjon samt backbone-nettverk.

Med høy overføringssikkerhet og dobbel skjerming er den utviklet for krevende, brannutsatte industrielle miljøer. Bruksområde: For overføring av analoge og digitale signaler i frekvensområdet opp til 100 MHz (kat. 5e) eller opp til 250 MHz (kat. 6). Velegnet i nødkretser.

CPR-klassifisering: B2ca s1a,d1,a1.



[Se online-katalog](#)

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1025243	2170913	ETHERLINE® FIRE Cat.6 PH120 4x2x22/1 AWG	10,6	139
1010629	2170905	ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120 4x2x23/1 AWG	8,6	75

SXXI funksjonssikker kabel, for varslingsanlegg



Halogenfri og flammehemmende signalkabel som virker opptil 180 minutter under brann. Ved branntillop vil kabelen hemme flammespredning og gi lav røykutvikling. Kabelen er konstruert for innendørs bruk og egner seg ikke til ubeskyttet nedgravning. Bruksområder: Detektorer, nødlys og brannvarslingsanlegg. Brukes spesielt i miljøer der ingen korrosive gasser skal slippes ut ved brann.

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1010651	11139405	1x2x1 mm ² hvit	5,2	53
1010653	11139407	1x2x1,5 mm ² hvit	7,0	90
1029120	38115265	1x2x2,5 mm ² hvit	8,4	130
1029122	381167671	1x2x4 mm ² hvit	9,8	180
1010652	11139406	1x2x1 mm ² rød	5,2	53
1010654	11139408	1x2x1,5 mm ² rød	7,0	90
1029119	38115264	1x2x2,5 mm ² rød	8,4	130
1029121	381167670	1x2x4 mm ² rød	9,8	180




SXLI funksjonssikker skjermet kabel, for varslingsanlegg



Skjermet, halogenfri og flammehemmende signalkabel som virker opptil 180 minutter under brann. Ved branntillop vil kabelen hemme flammespredning og gi lav røykutvikling. Kabelen er konstruert for innendørs bruk og egner seg ikke til ubeskyttet nedgravning. Bruksområder: Detektorer, nødlys og brannvarslingsanlegg. Brukes spesielt i miljøer der ingen korrosive gasser skal slippes ut ved brann.

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1010655	11139409	1x2x1 mm ² hvit	5,4	58
1010657	11139411	1x2x1,5 mm ² hvit	7,2	95
	38115267	1x2x2,5 mm ² hvit (på forespørsel)	8,6	120
1010656	11139410	1x2x1 mm ² rød	5,4	58
1010658	11139412	1x2x1,5 mm ² rød	7,2	95
	38115266	1x2x2,5 mm ² rød (på forespørsel)	8,6	120




UNITRONIC® J-H(ST)H...BD FIRE ALARM CABLE



UNITRONIC® J-H(ST)H...BD brannalarmkabel er en brannalarmkabel som er spesielt brukt for installasjon i brannalarmsystemer. Med rød ytterkappe for tydelig identifisering i bygningen. Denne halogenfrie, flammehemmende installasjonskabelen med statisk skjerm er egnet for fast installasjon på og under gips, i tørre og fuktige rom. For bruk som installasjonskabel for telekommunikasjons- og informasjonsbehandlingssystemer i samsvar med DIN VDE 0815. Spesielt for bruk i brannalarmanlegg for å koble til røykvarslere og brannalarmsentraler for eksempel. CPR-klassifisering: Dca s1,d2,a1.


Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
30017798	J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK	7,0	50



ÖLFLEX® SERVO 718 CH zeroCM 0,6/1 kV



Halogenfri, flammehemmende og dobbeltskjermet servokabel med utmerkede EMC-egenskaper som gir god skjerming mot elektroniske forstyrrelser på følsomt utstyr. Kabelen har enestående elektromagnetisk kompatibilitet og reduserer lekkasjestrømmer med opptil 60% sammenlignet med andre konvensjonelle motorkabler. Høy strømføringssevne. Bruksområder: For tilkobling av frekvensomformere og 3-fas AC-motorer. CPR-klassifisering: Dca s2,d2,a1.




Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1087301	10024020	ÖLFLEX® SERVO 718 CH ZEROCM 3X1.5+1G1+(2X1.5)	14,4	269
1087302	10024021	ÖLFLEX® SERVO 718 CH zeroCM 3X2.5+1G1.5+(2X1.5)	15,8	340
1087303	10024022	ÖLFLEX® SERVO 718 CH ZEROCM 3X4+1G2.5+(2X1.5)	17,5	426
1087304	10024023	ÖLFLEX® SERVO 718 CH zeroCM 3X6+1G4+(2X1.5)	19,4	520
1087305	10024024	ÖLFLEX® SERVO 718 CH ZEROCM 3X10+1G6+(2X1.5)	22,0	714
1087306	10024025	ÖLFLEX® SERVO 718 CH zeroCM 3X16+1G10+(2X1.5)	25,0	1003

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 0,6/1 kV



Halogenfri, flammehemmende og dobbeltskjermet servokabel med utmerkede EMC-egenskaper som gir god skjerming mot elektroniske forstyrrelser på følsomt utstyr. Denne konsentriske lederkonfigurasjonen forhindrer i stor grad høyfrekvente motorlagerstrømmer som kan føre til skader på motorlagrene, spesielt ved høye frekvenser og lange motorkabler. Høy strømføringssevne. Bruksområder: For tilkobling av frekvensomformere og 3-fas AC-motorer. CPR-klassifisering: Dca s2,d2,a1.



Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1025026	1133500	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5	10,9	230
1025027	1133501	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G2,5	12,1	300
1025028	1133502	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G4	14,1	485
1025029	1133503	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G6	15,6	630
1025030	1133504	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G10	18,0	860
1025031	1133505	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G16	20,9	1290
1025032	1133506	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G25	26,0	1860
1025033	1133507	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G35	29,6	2610
1025034	1133508	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G50	32,8	2950
1025035	1133509	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G70	38,0	3950
1025036	1133510	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G95	42,5	5300
1025037	1133511	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G120	47,0	6600
1025038	1133512	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G150	52,9	7590
1025039	1133513	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G185	57,6	9420
1025011	1133514	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X1,5+3G0,25	10,9	177
1025012	1133515	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X2,5+3G0,5	12,0	230
1025013	1133516	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X4+3G0,75	13,5	323
1025014	1133517	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X6+3G1	14,7	420
1025015	1133518	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X10+3G1,5	16,7	635
1025016	1133519	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X16+3G2,5	20,2	930
1025017	1133520	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X25+3G4	23,4	1350
1025018	1133521	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X35+3G6	26,7	1780
1025019	1133522	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X50+3G10	30,9	2530
1025020	1133523	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X70+3G10	34,4	3225
1025021	1133524	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X95+3G16	38,3	4511
1025022	1133525	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X120+3G16	42,3	5663
1025023	1133526	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X150+3G25	47,5	6720
1025024	1133527	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X185+3G35	51,9	7855
1025025	1133528	ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X240+3G50	59,0	12850

KJAAM-HF




Halogenfri og flammehemmende instrumenteringskabel for fast installasjon.

Kabelen er dobbeltskjermet, partvunnet og kjemikaliebestandig. Den er også UV-, vær og ozonbestandig.

Bruksområde: For overføring av digitale og lavnivå analoge signaler. CPR-klassifisering: Dca s2-d2-a1.

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1010694	83106738	KJAAM-HF 1x(2+1)x0,5+0,5	4,8	33
1010695	83106739	KJAAM-HF 2x(2+1)x0,5+0,5	8,0	70
1010696	83106740	KJAAM-HF 4x(2+1)x0,5+0,5	10,0	120
1010697	83106741	KJAAM-HF 8x(2+1)x0,5+0,5	12,6	205
1010698	83106742	KJAAM-HF 12x(2+1)x0,5+0,5	15,1	286
1010699	83106743	KJAAM-HF 24x(2+1)x0,5+0,5	20,2	522


[Se datablad](#)

FQAR-PG



Skjernet, halogenfri, flammehemmende og partvunnet instrumenteringskabel med god EMC-skjerming for interferens-utsatte miljøer.

Lav kapasitans takket være XLPE-isolering. UV-bestendig. Kabel for fast installasjon både innendørs og utendørs. Versjon med blå striper er for egensikre kretser. Bruksområde: For styring av elektronisk utstyr. Kabelen kan fåes i parvariant (PG) og trippelvariant (TG).

CPR-klassifisering: Cca s1,d0,a1.

Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
83118100	FQAR-PG 2X0,5 grå	6,3	56
83118101	FQAR-PG 2X2X0,5 grå	7,4	80
83118102	FQAR-PG 4X2X0,5 grå	10,4	133
83118103	FQAR-PG 8X2X0,5 grå	13,5	202
83118104	FQAR-PG 16X2X0,5 grå	18,0	395
83118105	FQAR-PG 24X2X0,5 grå	21,5	559
83118107	FQAR-PG 2X1 grå	7,1	74
83118108	FQAR-PG 2X2X1 grå	8,4	109
83118109	FQAR-PG 4X2X1 grå	11,7	189
83118110	FQAR-PG 8X2X1 grå	16,2	334
83118111	FQAR-PG 16X2X1 grå	20,5	608
83118112	FQAR-PG 24X2X1 grå	25,1	878
83118114	FQAR-PG 2X0,5 blå	6,3	56
83118115	FQAR-PG 2X2X0,5 blå	7,4	80
83118116	FQAR-PG 4X2X0,5 blå	10,4	133
83118117	FQAR-PG 8X2X0,5 blå	13,5	202
83118118	FQAR-PG 16X2X0,5 blå	18,0	395
83118119	FQAR-PG 24X2X0,5 blå	21,5	559
83118121	FQAR-PG 2X1 blå	7,1	74
83118122	FQAR-PG 2X2X1 blå	8,4	109
83118123	FQAR-PG 4X2X1 blå	11,7	189
83118124	FQAR-PG 8X2X1 blå	16,2	334
83118125	FQAR-PG 16X2X1 blå	20,5	608
83118126	FQAR-PG 24X2X1 blå	25,1	878
83118130	FQAR-TG 3X1 grå	7,6	83



[Se datablad](#)

RE-2X(ST)H-FL 300/500 V



Halogenfri skjermet parkabel for instrumentering, prosesskontroll og datasystemer.

Brukes når moderne prosessdatamaskiner behandler store datamengder, f.eks. høykapasitets datasystemer i avfallsforbrenningsanlegg, avløpsanlegg, kjemisk industri og raffineri. Egnert for fast installasjon innendørs og utendørs. Kan leveres med blå stripe i ytterkappen for egensikre kretser. CPR-klassifisering: Dca s2,d2,a1. BkBIS: Betegner en ytterkappe med fargekombinasjonen svart/blå.


[Se datablad](#)

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1025110	381151041	RE-2X(ST)H-FL 2X0,75 Bk	8,4	68
1025111	381151042	RE-2X(ST)H-FL 2X2X0,75 Bk	11,4	119
1025112	381151043	RE-2X(ST)H-FL 4X2X0,75 Bk	13,1	156
1025113	381151044	RE-2X(ST)H-FL 8X2X0,75 Bk	17,3	280
1025114	381151045	RE-2X(ST)H-FL 16X2X0,75 Bk	22,9	483
1025115	381150035	RE-2X(ST)H-fl 2x1,5 Bk	9,5	101
1025116	381150041	RE-2X(ST)H-fl 2x2x1,5 Bk	13,6	185
1025117	381150039	RE-2X(ST)H-fl 4x2x1,5 Bk	15,5	250
1025118	381150038	RE-2X(ST)H-fl 8x2x1,5 Bk	21,4	471
1025119	381150037	RE-2X(ST)H-fl 16x2x1,5 Bk	28,7	836
BkBIS				
	381150036	RE-2X(ST)H-fl 16x2x0,75 BkBIS	22,9	483
	381150034	RE-2X(ST)H-fl 2x1,5 BkBIS	9,5	101
	381151726	RE-2X(ST)H-fl 2x2x1,5 BkBIS	13,6	185
	381150042	RE-2X(ST)H-fl 24x2x1,5 BkBIS	36,0	1315


Halogenfri

Fiberkabler

HITRONIC® GOF DUPLEX PNB



Halogenfri og svært flammehemmende fiberkabel. Ingen generering av elektromagnetiske forstyrrelser på grunn av metallfrie materialer inne i kabelen. Muliggjør montering på stedet som breakout-kabel. Tilgjengelig i forskjellige GOF-fiberkategorier. Bruksområder: For fleksibel bruk i PROFINET-nettverket (type B), kontrollskap, for strukturert bygningskabling i sekundær- og tertiærsektoren, for fast og beskyttet installasjon i installasjonskanaler, på kabelrenner, i kabelsjakt, i hule tak og gulv, samt for korte avstander. CPR-klassifisering: Dca s2,d2,a1.


[Se online-katalog](#)


Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
Multimode			
28052003	HITRONIC® GOF DUPLEX PNB 2G 62,5/125 OM1	9,2	72
28052004	HITRONIC® GOF DUPLEX PNB 2G 50/125 OM2	9,2	72
28052005	HITRONIC® GOF DUPLEX PNB 2G 50/125 OM3	9,2	72
Single-mode			
28052006	HITRONIC® GOF DUPLEX PNB 2E 9/125 OS2	9,2	72


UNITRONIC® J-H(ST)H...BD



UNITRONIC® J-H(ST)H...BD er en tilkoblingskabel for bruk i elektronikk og i måle-, kontroll- og signalapplikasjoner.

Denne halogenfrie, flammehemmende installasjonskabelen med statisk skjerm er egnet for fast installasjon på og under gips, i tørre og fuktige rom. I nyhets- og kommunikasjonsapplikasjoner kan følgende tilkoblinger installeres: Telefon, telefaks, telex, standardmodemer for posttjenester, innbrudds- og brannalarmsystemer (se også brannalarmkabler), kommunikasjons- og personsøkersystemer, adgangskontroll-, tids- og datakontrollsystemer. CPR-klassifisering: Dca s1,d2,a1.

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1001328	30017787	J-H(ST)H...BD 2x2x0,8	7,0	77
	30017788	J-H(ST)H...BD 4x2x0,8	9,2	135



[Se online-katalog](#)


ETHERLINE® PN Cat.7 FLEX




Halogenfri og flammehemmende Ethernet-kabel for Ethernet/PROFINET type B applikasjoner.


Også egnet for EtherCAT og EtherNet/IP-applikasjoner samt for LAN-nettverk. Cat. 7 for ytelse opp til 10Gbit/s. Brukes til overføring av analoge og digitale signaler opp til 600 MHz. Power over Ethernet-kompatibel kabel for strøm- og dataforsyning til mindre nettverkskomponenter med lavt energibehov (f.eks. IP-kameraer, trådløse tilgangspunkter). Ideell beskyttelse mot elektromagnetisk forstyrrelser takket være parskjerming med aluminiumsfolie og flertrådet kobberskjerm som total skjerming (S/FTP). CPR-klassifisering: Cca s1a,d1,a1.

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
1025229	2170609	ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC FLEX A	8,7	81



[Se online-katalog](#)





NYHET!

[Se online-katalog](#)

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH



Halogenfri og flammehemmende messingnippel med oljebestandighet, UV-bestandighet, kjemisk resistanse, korrosjonsbestandighet og kuldebestandighet. 360° messingbørste gir optimal beskyttelse mot elektrisk interferfrekvens (EMC). Nippelen har lamellpakning i polyamid som er flammehemmende og halogenfri og er pålitelig, rask og enkel å installere. Den tåler høye kjemiske og mekaniske belastninger svært godt. Den er egnet for utendørs bruk hvis det angitte temperaturområdet overholdes. Best mulig tetning muliggjør beskyttelsesklasse IP 68 (10 bar) og IP 69. Bruksområder: Offentlige områder, kontrollsystemer, motorer, frekvensomformere og skinnegående kjøretøy (i samsvar med standarder HL3 og E30).



Artnr.	Varetekst	Klem- område	Pakke- størrelse
53112541	SKINTOP® MS-HF-M BRUSH M16X1,5	4,5-10	25
53112542	SKINTOP® MS-HF-M BRUSH M20X1,5	7-13	25
53112543	SKINTOP® MS-HF-M BRUSH M25X1,5	9-17	10
53112544	SKINTOP® MS-HF-M BRUSH M32X1,5	11-21	5
53112545	SKINTOP® MS-HF-M BRUSH M40X1,5	19-28	5
53112546	SKINTOP® MS-HF-M BRUSH M50X1,5	27-35	5
53112547	SKINTOP® MS-HF-M BRUSH M63X1,5	34-45	1

SKINTOP® BRUSH ADD-ON



EMC-kontramutter som brukes sammen med standard nipler, også plast. Metriske gjenger. Mutterne har små “kniver” som skjærer seg inn gjennom smuss og lakk og garanterer optimal kontakt med jord. Gir fullgod EMC-skjerming 360° rundt kabelen. (For EMC-kontakt i borehull). Brukes ved produksjon av kontrollskap, automatiseringssystemer, transportbånd og transportsystemer.

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Min. Ø over skjerm	Pakke- størrelse
	54110839	SKINTOP® BRUSH ADD-ON M12	24	25
1222534	54110840	SKINTOP® BRUSH ADD-ON M16	24	25
1222535	54110841	SKINTOP® BRUSH ADD-ON M20	24	10
1222536	54110842	SKINTOP® BRUSH ADD-ON M25	30	10
1222537	54110843	SKINTOP® BRUSH ADD-ON M32	39	10
1222538	54110844	SKINTOP® BRUSH ADD-ON M40	47	5
1222539	54110845	SKINTOP® BRUSH ADD-ON M50	56	5
	54110846	SKINTOP® BRUSH ADD-ON M63	63	1



SKINTOP® ST-HF-M



Metrisk polyamidnippel med permanent vibrasjonsbeskyttelse og maksimal pålitelighet. Nippelen er helt halogenfri, flammehemmende og selvslukkende i henhold til UL 94 V0. Brukes i lokaler hvor person- og eiendomsbeskyttelse må prioriteres, f.eks. i bygg, ventilasjonssystemer, tunnelkonstruksjoner, t-baner og tog (R22 og R23, HL1, HL2 og HL3). IP 68 - 5 bar. Farge: RAL 7035 lysegrå.

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Klem- område	Pakke- størrelse
1249625	53111407	SKINTOP® ST-HF-M 12X1,5	4-5,5	100
1249626	53111417	SKINTOP® ST-HF-M 16X1,5	4,5-9	100
1249627	53111427	SKINTOP® ST-HF-M 20X1,5	7-13	100
1249628	53111437	SKINTOP® ST-HF-M 25X1,5	9-17	50
1249629	53111447	SKINTOP® ST-HF-M 32X1,5	11-21	25
1249630	53111457	SKINTOP® ST-HF-M 40X1,5	19-28	10
1249631	53111467	SKINTOP® ST-HF-M 50X1,5	27-35	5
1249632	53111477	SKINTOP® ST-HF-M 63X1,5	34-45	5




SKINTOP® MS-HF-M



Metrisk nippel i forniklet messing med lamellpakning i polyamid som er flammehemmende og halogenfri. Niplene har optimal strekkavlastning og store variable klemområder. Tåler høye kjemiske og mekaniske belastninger. Kompatibler med standarder for tog, trikk og bane (HL3, klassifisering E30). Den er designet for universell bruk i lokaler der menneskelig sikkerhet er viktig, som kontor- og offentlige bygninger, underjordiske tunneler, luftesystemer, samt i lokaler for beskyttelse av eiendomsverdier, som industrianlegg, lagerbygninger, forsyningsanlegg og skipsbygging.

Artnr.	Varetekst	Klem- område	Pakke- størrelse
53112570	SKINTOP® MS-HF-M 12X1,5	3,5-7	50
53112571	SKINTOP® MS-HF-M 16X1,5	4,5-10	50
53112572	SKINTOP® MS-HF-M 20X1,5	7-13	25
53112573	SKINTOP® MS-HF-M 25X1,5	9-17	25
53112574	SKINTOP® MS-HF-M 32X1,5	11-21	25
53112575	SKINTOP® MS-HF-M 40X1,5	19-28	10
53112576	SKINTOP® MS-HF-M 50X1,5	27-35	10
53112577	SKINTOP® MS-HF-M 63X1,5	34-45	5





SKINTOP® GMP-HF-M



Halogenfri kontramutter i glassfiberforsterket polyamid med metriske gjenger.

God flammebestandighet i henhold til UL 94 V0. God olje- og kjemikaliebestandighet. Brukes sammen med SKINTOP® ST-HF-M, se side 31.

Farge: Lys grå RAL 7035. Finnes også i sort.

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Nøkkel- vidde	Pakke- størrelse
1249641	53119200	SKINTOP® GMP-HF-M 12X1,5	17	100
1249642	53119210	SKINTOP® GMP-HF-M 16X1,5	22	100
1249643	53119220	SKINTOP® GMP-HF-M 20X1,5	27	100
1249644	53119230	SKINTOP® GMP-HF-M 25X1,5	34	100
1249645	53119240	SKINTOP® GMP-HF-M 32X1,5	41	100
1249646	53119250	SKINTOP® GMP-HF-M 40X1,5	50	25
1249647	53119260	SKINTOP® GMP-HF-M 50x1,5	60	25
1249648	53119270	SKINTOP® GMP-HF-M 63X1,5	75	25




SKINTOP® GMP-GL-M



Halogenfri kontramutter uten krage i glassfiberforsterket polyamid, metriske gjenger.

Selvslukkende iht. UL 94. UL-sertifisert. God olje- og kjemikaliebestandighet. Brukes til låsing av SKINTOP® eller SKINDICHT® nipler, samt for tynne vegger med ugenget borehull. Farge: Lys grå RAL 7035. Finnes også i sort og sølvgrå.

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Nøkkel- vidde	Pakke- størrelse
1204572	53119005	SKINTOP® GMP-GL M 12x1,5	17	100
1204573	53119015	SKINTOP® GMP-GL M 16x1,5	22	100
1204574	53119025	SKINTOP® GMP-GL M 20x1,5	26	100
1204575	53119035	SKINTOP® GMP-GL M 25x1,5	32	100
1204576	53119045	SKINTOP® GMP-GL M 32x1,5	41	100
1204577	53119055	SKINTOP® GMP-GL M 40x1,5	50	25
1204578	53119065	SKINTOP® GMP-GL M 50x1,5	60	25
1204579	53119075	SKINTOP® GMP-GL M 63x1,5	75	25



SKINTOP® GMP-GL PG



Halogenfri kontramutter uten krage i glassfiberforsterket polyamid med PG-gjenger.

Selvslukkende iht. UL 94. UL-sertifisert. God olje- og kjemikaliebestandighet. Brukes til låsing av SKINTOP® ELLER SKINDICHT® nipler, samt for tynne vegger med ugenget borehull. Farge: Lys grå RAL 7035. Finnes også i sort og sølvgrå.

Artnr.	Varetekst	Nøkkel- vidde	Pakke- størrelse
53019001	SKINTOP® GMP-GL PG 7	19	100
53019011	SKINTOP® GMP-GL PG 9	22	100
53019021	SKINTOP® GMP-GL PG 11	24	100
53019031	SKINTOP® GMP-GL PG 13,5	27	100
53019041	SKINTOP® GMP-GL PG 16	30	100
53019051	SKINTOP® GMP-GL PG 21	36	50
53019061	SKINTOP® GMP-GL PG 29	46	50
53019071	SKINTOP® GMP-GL PG 36	60	25
53019081	SKINTOP® GMP-GL PG 42	65	25
53019091	SKINTOP® GMP-GL PG 48	70	25





[Se online-katalog](#)

SKINTOP® DIX-M / SKINTOP® DIX-M AUTOMATION AS-I



Tetningsinnsats til en eller flere kabler med en eller flere hull gjør det mulig å føre flere kabler gjennom en kabelgjennomføring samtidig. IP54. Temperaturområde -40° til +100°C. NBR-variantene er halogenfrie og bestandige mot oljer og kjemikalier. Slottet-versjonene er slisset slik at de kan ettermonteres på kabel. DIX ASI-M er spesialdesignet for AS-I buskabler.

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Størrelse M	Kabeldiameter (Ø)	Kabelinnføringer
1247986	53325370	SKINTOP® DIX-M 25370	M25	7	3
1247983	53320260	SKINTOP® DIX-M 20260	M20	6	2
1247984	53325260	SKINTOP® DIX-M 25260	M25	6	2
1249763	53320440	SKINTOP® DIX-M 20440	M20	4	4
1247987	53325450	SKINTOP® DIX-M 25450	M25	5	4
1247985	53325360	SKINTOP® DIX-M 25360	M25	6	3
1249762	53320353	SKINTOP® DIX-M 20353	M20	5,3	3
1247982	53320250	SKINTOP® DIX-M 20250		5	2

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Størrelse M	Kabeldiameter (Ø)	Kabelinnføringer
1247991	53332460	SKINTOP® DIX-M 32460	M20	6	4
1247988	53325540	SKINTOP® DIX-M 25540	M25	4	5
1249761	53320340	SKINTOP® DIX-M 20340	M20	4	3
1247989	53332280	SKINTOP® DIX-M 32280	M32	8	2
1247981	53316240	SKINTOP® DIX-M 16240	M16	4	2
	53440980	SKINTOP® DIX-M 25154 SLOTTED	M25	5,4	1
1247996	53611001	SKINTOP® DIX ASI-M 20	M20		1

SKINTOP® DIX-M



Tetningsinnsats til en eller flere kabler med en eller flere hull gjør det mulig å føre flere kabler gjennom en kabelgjennomføring samtidig. IP54, IP66 og IP68 10 bar (30 min). Temperaturområde -50° til +200°C. Silikonvariantene er motstandsdyktige mot ECOLAB® rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler og er svært kjemikaliebestandige. De er også ekstremt fleksible i kalde temperaturer og egnet for bruk ved ekstreme temperaturer under null. Farge: Blå. ECOLAB®-sertifisert. Halogenfri, varmebestandig og oljebestandig.



[Se online-katalog](#)

Artnr.	Varetekst	Borehulldiameter	Kabelinnføringer
53316300	SKINTOP® DIX-M 16220 SI	2	2
53316301	SKINTOP® DIX-M 16230 SI	3	2
53316302	SKINTOP® DIX-M 20250 SI	5	2
53316303	SKINTOP® DIX-M 20260 SI	6	2
53316304	SKINTOP® DIX-M 25450 SI	5	3
53316305	SKINTOP® DIX-M 25260 SI	6	2
53316306	SKINTOP® DIX-M 25360 SI	6	3
53316307	SKINTOP® DIX-M 25370 SI	7	3
53316308	SKINTOP® DIX-M 32470 SI	7	4

SKINTOP® DIX-DV



Tetningsplugger for ubrukte hull i SKINTOP® DIX og SKINTOP® DIX-M som må forsegles for å sikre beskyttelsesklassen.
IP 68. Temperaturområde -40° til +100°C. Halogenfrie og bestandige mot oljer og kjemikalier.

Artnr.	Varetekst	Pakke- størrelse
53100004	SKINTOP® DIX-DV 4X9	100
53100005	SKINTOP® DIX-DV 5X11	100
53100007	SKINTOP® DIX-DV 7X14	100



SKINTOP® MULTI



Snedig multiflens med ny GEL-teknologi for innføring av flere kabler, f.eks i et styreskap. GEL-membranen gjør at du ikke trenger noe som helst verktøy, bare stikk kabelen igjennom – ferdig! Du har tetning IP68 og god strekkavlastning. Ubrukte hull forblir tette, smart den dagen du skal oppgradere med flere kabler. Den er UV-bestendig og halogenfri og kan brukes utendørs. Montasjehull som for en standard 24-polig rektangulær industrikontakt. Trenger ingen ekstra pakning mot skapvegg/plate. Monteringsmateriell medfølger. Bruksområde: Der du trenger å føre mange kabler inn i et skap. Også velegnet til tog (HL1 og HL 2) samt for ladeinfrastruktur til emobility.

Elnr.	Artnr.	Varetekst
1249696	52220065	SKINTOP® MULTI VERSION 1. For 6 kabler med 8-12 mm diameter og 16 kabler med 3-7 mm diameter.
1249697	52220073	SKINTOP® MULTI VERSION 2. For 5 kabler med 2-6 mm diameter, 8 kabler med 4-8 mm diameter, 2 kabler med 8-12 mm diameter, 1 kabel med 12-16 mm diameter og 2 kabler med 2-4 mm diameter ELLER 2 st AS-I bus kabler.



SKINTOP® MULTI-M



Multiflens med ny GEL-teknologi for innføring av flere kabler. Den gir ideell tetting med maksimal paknings-tetthet for mange kabler med forskjellige diametre. På grunn av den elastiske gelmembran-teknologien er det mulig å skyve kabelen gjennom og koble den direkte til. Ubrukte hull forblir tette, smart den dagen du skal oppgradere med flere kabler. For å sikre optimal strekkavlastning kan kabelbunten festes ved hjelp av en strips. Velegnet som innføringsflens for små kapslinger eller instrumentskap. IP66, IP67 og IP68 (0,1 bar/60 min) i henhold til EN 60531.

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Klem- område	Kabelinn- føringer
1249792	52220110	40x1,5 / 2x1-4+10x2-6 MM	6	12
1249793	52220111	50x1,5 / 18x2-6 MM	6	18
1249794	52220112	63x1,5 / 30x2-6 MM	6	30
	52220113	40x1,5 / 5x6-10+1x4-8 MM	10	6
	52220115	63x1,5 / 14x6-10 MM	10	14
	52220140	25x1,5 / 4x2-6 MM	6	4
	52220146	32x1,5 / 8x2-6 MM	6	8
	52220149	32x1,5 / 3x6-10+3x1-4 MM	10	6



FLEXIMARK® Thermoprinter EOS5/300 dpi

Termoskriver for et bredt utvalg industriell merking, blant annet FLEXIMARK® PUR kabelmerking.

EOS5 er en rask og brukervennlig maskin som printer slitesterke og robuste merker for de fleste behov. Den kan printe bl.a. kabelmerker, komponentmerker, skilt, ledningsmerker og krympestrømper. EOS5 leveres med programvare og vi tilbyr fri support.


[Se online-katalog](#)

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Pakke- størrelse
1857023	83259532	Thermoprint EOS 5/300 dpi. Prisen er inkludert programvaren «FLEXIMARK® software 11.0» og support.	1

FLEXIMARK® CableTag PUR



Halogenfri, flammehemmende og slitesterk kabel- og ledningsmerking.

Det unike designet gir rask og pålitelig montering, men om nødvendig kan merkingen også monteres med strips i den ene enden.

Merkene er laget av robust og fleksibel polyuretan, noe som gjør dem spesielt egnet for tøffe miljøer. Tilgjengelige i fargene gul og hvit.

Bruksområder: Innendørs og utendørs i industrimiljøer.


[Se datablad](#)

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Farge	Pakkestr. pk/merker
1805131	83280281	CableTag PUR 56x12 gul	Gul	500
1805130	83280282	CableTag PUR 56x12 hvit	Hvit	500
1857771	83260201	Anbefalt fargebånd: FTI-Y sort, 60mmx360m	Sort	1 stk.



NYHET!

FLEXIMARK® PUR KABELMERKER



Halogenfrie og flammehemmende kabel- og rørmerker med olje-, UV- og kjemikalebestandighet.

Merkene er velegnet for utendørs bruk. De er svært robuste og holdbare og tåler temperaturer fra -50 til +100°C.

Merkene finnes i flere farger og størrelser. Bruksområder: Robuste kabel- og rørmerker for industrielle miljøer.

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Farge	Pakkestr. pk/merker
	83280279	PUR 35x10 gul Kabelmerker 35x10mm	Gul	1/1000
1857826	83260191	PUR 60x10 gul. Kabelmerker 60x10mm	Gul	1/1000
1857827	83260192	PUR 75x15 gul Kabelmerker 75x15mm	Gul	1/1000
1800424	83280200	PUR 90x10 gul Kabelmerker 90x10mm	Gul	1/1000
	83280280	PUR 35x10 hvit Kabelmerker 35x10mm	Hvit	1/1000
1857829	83260194	PUR 60x10 hvit Kabelmerker 60x10mm	Hvit	1/1000
1857830	83260195	PUR 75x15 hvit Kabelmerker 75x15mm	Hvit	1/1000
1800425	83280201	PUR 90x10 hvit Kabelmerker 90x10mm	Hvit	1/1000
1857900	83280260	PUR 60x10 rød Kabelmerker 60x10mm	Rød	1/1000
1800837	83280202	PUR 90x10 rød Kabelmerker 90x10mm	Rød	1/1000
1857901	83280263	PUR 60x10 orange Kabelmerker 60x10mm	Orange	1/1000



Elnr.	Artnr.	Varetekst	Farge	Pakkestr. pk/merker
1857902	83280266	PUR 60x10 brun Kabelmerker 60x10mm	Brun	1/1000
1857903	83280272	PUR 60x10 grønn Kabelmerker 60x10mm	Grønn	1/1000
1857771	83260201	Anbefalt fargebånd: FTI-Y sort, 60mmx360m	Sort	1 stk.
	83260260	Anbefalt fargebånd: FTI-X hvit, 55mmx300m	Hvit	1 stk

FLEXIMARK® KRYMPESTRØMPE




Halogenfrie krympestrømper med olje-, UV- og kjemikalebestandighet.

Merkene leveres i ferdig kuttete lengder på rull. De tåler temperaturer fra -30 til +105°C (Krympetemp. +90°C).

Tilgjengelige i fargene gul og hvit. De finnes i et bredt utvalg størrelser, i ulike lengder, for ulike kabeldiameter og mengde tekst.

Bruksområde: Merking før tilkobling. Krympeforhold 2:1

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Farge	Pakkestr. pk/merker
1857833	83260073	Krympestrømpe 3,2x25mm 2 merker a 25mm i bredden For kabeldiam. 1,6-3,2mm	Hvit	1/2000
1857834	83260074	Krympestrømpe 4,8x25mm 2 merker a 25mm i bredden For kabeldiam. 2,4-4,8mm	Hvit	1/2000
1857835	83260075	Krympestrømpe 6,4x25mm 2 merker a 25mm i bredden For kabeldiam. 3,2-6,4mm	Hvit	1/2000
1857836	83260076	Krympestrømpe 9,5x25mm 2 merker a 25mm i bredden For kabeldiam. 4,8-9,5mm	Hvit	1/1000
1857841	83260101	Krympestrømpe 3,2x25mm 2 merker a 25mm i bredden For kabeldiam. 1,6-3,2mm gul	Gul	1/2000
1857842	83260102	Krympestrømpe 4,8x25mm 2 merker a 25mm i bredden For kabeldiam. 2,4-4,8mm	Gul	1/2000
1857843	83260103	Krympestrømpe 6,4x25mm 2 merker a 25mm i bredden For kabeldiam. 3,2-6,4mm	Gul	1/2000



Elnr.	Artnr.	Varetekst	Farge	Pakkestr. pk/merker
1857844	83260104	Krympestrømpe 9,5x25mm 2 merker a 25mm i bredden For kabeldiam. 4,8-9,5mm	Gul	1/1000
	83260206	Anbefalt fargebånd: FTI-X sort, 60mmx300m	Sort	1 stk.




REIKU® PARNB



Rillerør standard polyamid (PA6), sort. Fleksibelt rillerør med høy mekanisk slagfasthet.

Egnet for maskiner, kjøretøy og statiske applikasjoner både innendørs og utendørs. Halogenfri og UV-bestendig. God olje- og kjemikaliebestandighet. Kan kjøpes i standard lengder eller i ferdig kappede 10-meters lengder. Lagerførte varer.


[Se datablad](#)


Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter- diameter	Pakke- str. (m)
1211900	83145023	Rillerør Standard NW07 PA6 (100) DNV	10,0	100
1211901	83145024	Rillerør Standard NW10 PA6 (100) DNV	13,0	100
1211902	83145025	Rillerør Standard NW12 PA6 (50) DNV	15,8	50
1211909	83145098	Rillerør Standard NW14 PA6 (50) DNV	18,7	50
1211903	83145026	Rillerør Standard NW17 PA6 (50) DNV	21,5	50
1211906	83145029	Rillerør Standard NW23 PA6 (50) DNV	28,5	50
1211908	83145031	Rillerør Standard NW29 PA6 (50) DNV	34,5	50
1211910	83145032	Rillerør Standard NW36 PA6 (30) DNV	42,5	30
1211911	83145033	Rillerør Standard NW48 PA6 (30) DNV	54,5	30

REIKU® PARRB



Rillerør robot, polyamid (PA12), sort. Høyfleksibelt rillerør med høy mekanisk bestandighet.

Egnet for robot, kabelkjede eller andre bevegelige applikasjoner som f.eks kjøretøy og tog. For både innendørs og utendørs bruk. Halogenfri og UV-bestendig. God olje- og kjemikaliebestandighet.


[Se datablad](#)

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter- diameter	Pakke- str. (m)
1211936	83145071	Rillerør Robot NW29 PA12 (50)	34,1	50
1211937	83145072	Rillerør Robot NW36 PA12 (30)	42,3	30
1211938	83145073	Rillerør Robot NW48 PA12 (30)	54,5	30
1222309	83145412	Rillerør Robot NW52 PA12 (30)	62,5	30

REIKU® VPGRB-MM



Nippel, rett med metriske plastgjenger IP67, PA6, Sort.

Halogenfri vibrasjonssikker slangennippel med plastgjenger. Rask å montere og enkel å åpne uten verktøy. UV-bestendig. Egnert for utendørs bruk. God olje- og kjemikaliebestandighet. Velegnet sammen med REIKU® rillerør NW 07 til 48. Farge: Sort. Grå versjon på forespørsel.

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Pakke-størrelse
1222485	83156182	Nippel M16x1,5 NW10 rett plastg. IP67 DNV	21,1	50
1222486	83156181	Nippel M20x1,5 NW10 rett plastg. IP67 DNV	26,5	50
1222487	83156184	Nippel M16x1,5 NW12 rett plastg. IP67 DNV	24,0	50
1222490	83156185	Nippel M25x1,5 NW17 rett plastg. IP67 DNV	30,4	1
1222491	83156188	Nippel M25x1,5 NW23 rett plastg. IP67 DNV	40,0	30



REIKU® PAHOB



Rørholder, PA, Sort.

Rørholder for installasjon av rør på bygninger, skinner eller lignende. Mekanisk sterk og støtbestandig f.eks til maskinverktøyindustri, apparatkonstruksjon og til automasjon. Halogenfri og selvslukkende. God olje- og kjemikaliebestandighet. Farge: Sort.

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Ø-festehull	Pakke-størrelse
1222346	83145208	Rørholder NW07	4,2	100
1222347	83145209	Rørholder NW10	5,5	100
1222348	83145210	Rørholder NW12	5,5	50
1222349	83145233	Rørholder NW14	6,5	1
1214403	83145211	Rørholder NW17	6,5	50
1214404	83145212	Rørholder NW23	6,5	50
1214405	83145213	Rørholder NW29	6,5	30
1214406	83145214	Rørholder NW36	6,5	20
1214407	83145215	Rørholder NW48	6,5	20



REIKU® PADSB



Rørholder lokk, PA, Sort.

Halogenfritt deksel til rørholder PAHOB i polyamid. Temperaturområde: -40°C til +120°C. Farge: Sort.

Elnr.	Artnr.	Varetekst	Pakke-størrelse
1222350	83155055	Rørholder lokk NW07/10	100
1222351	83155056	Rørholder lokk NW12	50
1222352	83155057	Rørholder lokk NW14/17	50
1222353	83155058	Rørholder lokk NW23	50
1222354	83155059	Rørholder lokk NW29	30
1222355	83155060	Rørholder lokk NW36	20
1222356	83155061	Rørholder lokk NW48	20




SILVYN® SPLIT PA6




Korrugert og delbar beskyttelsesslange i polyamid (PA6) for rask og enkel ettermontering av kabelbeskyttelse.

Gir høy mekanisk beskyttelse ved en fyllingsgrad på 95 %. UV-bestendig, halogenfri og flammehemmende. God olje- og kjemikaliebestandighet. Bruksområder: Bilindustrien, maskinteknikk, elektroteknikk, industri, produksjon av koblingsutstyr og skipsbygging.



[Se online-katalog](#)

Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
61737227	SILVYN® SPLIT PA6 20 / 20,2X25,7 BK 10M	25,7	98,91



SILVYN® SPLIT COV-M



Delbar slangenippel i polyamid som gir rask og enkel ettermontering av beskyttelsesslange.

Brukes sammen med SILVYN® SPLIT. Brukes der hvor kabler og ledninger trenger beskyttelse etter montering. Også egnet for AC/DC ladeinfrastruktur for e-mobility. Halogenfri og flammehemmende iht. UL 94 V-2. God olje- og kjemikaliebestandighet.



[Se online-katalog](#)

Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter	Vekt kg/km
61806682	SILVYN® SPLIT COV 20 M25X1,5 BK	35	0,012


SILVYN® SSU



Fleksibel beskyttelsesslange i galvanisert stål, med enkel låsemekanisme og høy strekkfasthet.

Varmebestandig slange med høy mekanisk bestandighet. Bruksområde: Anleggs- og måleteknikk samt for applikasjoner med høy mekanisk belastning. Halogenfri og flammehemmende. UV- og oljebestandig. Slagfast.

Artnr.	Varetekst	Ytterdiameter/ innerdiameter	Pakke- størrelse
61804631	SILVYN® SSU 10 / 6.8X9.0 25M	9MM/6,8MM	25
61804623	SILVYN® SSU 12 / 10.2X13.0 50M	13MM/10MM	50
61804624	SILVYN® SSU 16 / 13.0X16.0 50M	16MM/12,9MM	50
61804625	SILVYN® SSU 20 / 16.9X20.5 50M	20,5MM/16,9MM	50
61804626	SILVYN® SSU 32 / 28.1X32.0 25M	32MM/27,8MM	25
61804630	SILVYN® SSU 75 / 70.0X77.0 10M	77MM/70MM	10




SILVYN® LGEP



Slangenippel i forniklet messing for SILVYN® SSU/SSUE.

Nippelen tar liten plass og har høy strekkavlastning som forebygger skade på kabel. Egnert for applikasjoner med høy mekanisk belastning. Olje- og korrosjonsbestandig. Halogenfri og flammehemmende.

Artnr.	Varetekst	NW	Pakke- størrelse
55503179	SILVYN® LGEP 10 NPB	NW10	10
55503180	SILVYN® LGEP 12 NPB	NW12	10
55503182	SILVYN® LGEP 20 NPB	NW20	10
55503184	SILVYN® LGEP 32 NPB	NW32	2
55503188	SILVYN® LGEP 75 NPB	NW75	4




SILVYN® LGEF-M NPB



Halogenfri slangenippel i forniklet messing for applikasjoner med høy mekanisk belastning.

Høy strekkfasthet. Brukes sammen med SILVYN® SSU/SSUE. UV-bestandig. Oljebestandig. Halogenfri og flammehemmende.

Artnr.	Varetekst	NW/M	Pakke- størrelse
55503168	SILVYN® LGEF M12X1.5 NPB	NW 10 gjenger M12	10
55503169	SILVYN® LGEF M16X1.5/1 NPB	NW 12 gjenger M16	10
55503170	SILVYN® LGEF M16X1.5/2 NPB	NW 16 gjenger M16	10
55503172	SILVYN® LGEF M20X1.5/2 NPB	NW 20 gjenger M20	10
55503174	SILVYN® LGEF M32X1.5 NPB	NW 32 gjenger M32	2
55503178	SILVYN® LGEF M75X1.5 NPB	NW 75 gjenger M75	1




SILVYN® HIPROJACKET



Ekstremt varmebestandig beskyttelsesslange som er bestandig mot små mengder av flytende metall, glass eller andre materialer.

Bruksområder kan være glassfabrikker, metallstøperier og keramikk-industri, stålindustri, jernbaneapplikasjoner, maskinteknikk og andre områder der kabler utsettes for ekstrem varme. Halogenfri og UV-bestandig. Reduserer temperatur inne i slangen midlertidig med 30%. Fleksibel. Kontinuerlig driftstemperatur: Fra -55°C opp til 260°C. Flammebehandling: Opp til +800°C i ca. 30 minutter. Strålevarme: Opp til +800°C i ca. 20 minutter. Flytende metall: Opp til +1640°C i ca. 15-30 sekunder. IP67 kan oppnås dersom slangen brukes sammen med SILVYN® HIPROSILTAPE. Farge rød. Leveres i bunt på 15 meter.

Artnr.	Varetekst	Ytter-diameter
61713003	SILVYN® HIPROJACKET NW 10 15M	15
61713005	SILVYN® HIPROJACKET NW 13 15M	18
61713007	SILVYN® HIPROJACKET NW 16 15M	22
61713000	SILVYN® HIPROJACKET NW 25 15M	31


[Se online-katalog](#)

SILVYN® HIPROJACKET AMG M



Slangenippel i forniklet messing som passer til SILVYN® HIPROJACKET.

Høy strekkfasthet og mekanisk bestandighet. 45° eller 90° vinkel muliggjør optimal montering. Oljebestandig, halogenfri og flammehemmende. IP67.


[Se online-katalog](#)

Artnr.	Varetekst	Gjenge-størrelse	Passende slangestr.
55503516	SILVYN® HIPROJACKET AMG M16X1.5 NPB	M16	13
55503517	SILVYN® HIPROJACKET AMG M20X1.5 NPB	M20	16
55503518	SILVYN® HIPROJACKET AMG M25X1.5 NPB	M25	22
55503519	SILVYN® HIPROJACKET AMG M32X1.5 NPB	M32	25
55503520	SILVYN® HIPROJACKET AMG M40X1.5 NPB	M40	35
55503521	SILVYN® HIPROJACKET AMG M50X1.5 NPB	M50	38
55503522	SILVYN® HIPROJACKET AMG M63X1.5 NPB	M63	51


SILVYN® LCCH-2



Halogenfri kabelbeskyttelsesslange som kombinerer høy mekanisk styrke med svært gode brannhemmende egenskaper.

Med spiralviklet stålbånd, væsketett polyolefin-kappe og høy motstand mot sammenklemming er den ideell for krevende installasjoner innen industri, infrastruktur, utendørs bruk og områder med høy mekanisk belastning. UV- og oljebestandig.

Artnr.	Varetekst	NW	Pakke- størrelse
61804793	SILVYN® LCCH-2	12	25
61804794	SILVYN® LCCH-2 16/13X17 BK 25M	16	25
61804795	SILVYN® LCCH-2 20/16.9X21.5 BK 25M	20	25
61804796	SILVYN® LCCH-2 25/21.1X26 BK 25M	25	25
61804797	SILVYN® LCCH-2 32/28.1X34 BK 25M	32	25
61804789	SILVYN® LCCH-2 75/70.0X79.0 BK 10M	75	10



[Se online-katalog](#)

SILVYN® LCG-M



Halogenfri og flammehemmende slangekobling som sikrer en pålitelig og væsketett tilkobling av beskyttelsesslanger.

Med IP65-kapslingsgrad, kontinuerlig jording og høy bestandighet mot kjemisk og mekanisk belastning er den ideell for krevende installasjoner både innendørs og utendørs. UV- og oljebestandig. Brukes sammen med SILVYN beskyttelsesslange LCC-2 og LCCH-2

Artnr.	Varetekst	NW	Pakke- størrelse
55503221	SILVYN® LCG-M 12X1.5	NW12	10
55503222	SILVYN® LCG-M 16X1.5/2	NW16/M16	10
55503224	SILVYN® LCG-M 20X1.5/2	NW20/M20	10
55503225	SILVYN® LCG-M 25X1.5	NW25/M25	10
55503226	SILVYN® LCG-M 32X1.5	NW32/M32	2
55502073	SILVYN® LGF-2-M 75X1.5	NW75/M75	1



[Se online-katalog](#)

SILVYN® RKS 1



Halogenfri rørkabelklemme for sikker festing, føring og bunting av kabler, slanger og føringsrør.

Med slitesterk gummiprofil, høy bestandighet mot syrer og baser og et bredt utvalg av dimensjoner er den et pålitelig valg for både industri, utendørs installasjoner og krevende applikasjoner i bilindustrien.

Artnr.	Varetekst	Ytterdiameter mål	Pakke- størrelse
61825355	SILVYN® RKS 1 14/15	14MM	100
61825050	SILVYN® RKS 1 22/15	22MM	100
61825402	SILVYN® RKS 1 26/15	26MM	100
61825259	SILVYN® RKS 1 34/15	34MM	100



[Se online-katalog](#)



ÖLFLEX®
Kraft- og kontrollkabler



UNITRONIC®
Data- og signalkabler



ETHERLINE®
Industrielle Ethernet kabler



HITRONIC®
Fiberkabler



EPIC®
Industriekontakter



SKINTOP®
Nipler



SILVYN®
Kabelbeskyttelse



FLEXIMARK®
Merkesystem

Følg oss på:



Våre salgs- og leveringsbetingelser
finner du på [https://no.lappgroup.com/
leveringsbetingelser.html](https://no.lappgroup.com/leveringsbetingelser.html)

Finn din lokale LAPP-representant på
[https://no.lappgroup.com/
kontakt-lapp-norway.html](https://no.lappgroup.com/kontakt-lapp-norway.html)

LAPP Norway tar forbehold om eventuelle skrive-/datafeil, samt endringer uten varsel.

